

Fiche technique du produit

Spécifications



Bloc autonome éclairage habitation autotestable - bloc à led - IP42/55

OVA58917

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 sept. 2015

! Fin de service le: 31 déc. 2017

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Type De Produit Ou Équipement	Bloc autonome d'éclairage de secours
Équipement Fournis	2 vis
Fonction	Autotestable
Alimentation	Non maintenu
Nombre De Batteries	1 x 2,4 V 1,5 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Source Lumineuse	LED 4 0,21 W: lampe d'éclairage

Complémentaires

Type De Lampe	LED
Montage De L'Appareil	Saillie plafond Encastré faux plafond Encastré mural Saillie mural
Type De Plastron	Face avant transparente
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230 V CA 50 Hz
Puissance Consommée En Va	3,5 VA
Puissance Consommée En W	1,4 W
Consommation Électrique	16 mA
Autonomie	5 h
Temps De Charge	12 H
Flux Lumineux	12 lm
Classe D'Isolation Électrique	Classe II
Hauteur	236 mm
Largeur	104,5 mm
Profondeur	80,5 mm
Poids Du Produit	0,6 kg

Environnement

Tenue Au Feu	850 °C
Certifications Du Produit	NF Environnement NF Performance SATI

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Normes	EMC directive NF EN 60598-2-22 NF EN 60598-1
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-5...30 °C
Tenue Aux Chocs Ik	IK07
Degré De Protection (Ip)	IP55

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	8,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	11 cm
Longueur De L'Emballage 1	24,5 cm
Poids De L'Emballage 1	0,648 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
-----------------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence

Directive Rohs Ue

Conforme

[Déclaration RoHS UE](#)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)