

Fiche technique du produit

Spécifications



Exiway Smart TBS LS - télécommande de BAES et BAEH - compatibilité 250 blocs

OVA59801

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Exiway
Nom Du Produit	Exiway TBS-Smart
Nom De L'Appareil	TBS-Smart
Type De Produit Ou Équipement	Télécommande pour bloc d'éclairage de secours avec report de défauts

Complémentaires

[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230 V CA 50/60 Hz
Tension De Sortie	20 V CC
Puissance Nominale En Va	3 VA
Temps De Charge	24 H
Nombre De Blocs Lumineux	250 1...2,5 mm² BAES 250 1...2,5 mm² BIF BAEH 250 1...2,5 mm² BAES DBR
Support De Montage	Rail DIN
Raccordement	Borne à vis
Nombre De Câbles	1 câble(s) 2,5 mm²
Pas De 9 Mm	10
Poids Du Produit	0,25 kg

Environnement

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	0...40 °C
--	-----------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	8,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	11,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	11,000 cm
Poids De L'Emballage 1	304,000 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	18
Hauteur De L'Emballage 2	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,000 cm

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Longueur De L'Emballage 2	40,000 cm
Poids De L'Emballage 2	5,890 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

Sans Svhc Reach
- ✓

Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

Sans Mercure
- ✓

Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Informations de fin de vie