

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Lexium - pacdrive robot p2 / ILM - compact

VRKP2L0FNC00000

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Gamme De Produit              | Lexium P, T   |
| Type De Produit Ou Équipement | Delta 3 robot |
| Nom De L'Appareil             | P2            |
| Conception                    | Compact       |

### Complémentaires

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Nombre D'Axes                | 3                                          |
| Enveloppe                    | 0...800 mm diamètre<br>0...274 mm vertical |
| Précision De Répétition      | 0,1 mm                                     |
| Charge Permanente Admissible | 15 kg                                      |
| Vitesse D'Attaque Maximale   | 10 m/s                                     |
| Accélération Maximale        | 120 m/s² à 1 kg<br>90 m/s² à 1,5 kg        |
| Poids Du Produit             | 55 kg                                      |
| Compatibilité De Gamme       | Lexium 62 ILM moteur                       |

### Environnement

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Caractéristique D'Environnement | Environnement normal |
|---------------------------------|----------------------|

### Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type D'Emballage 1             | PCE      |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1        |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 87,0 cm  |
| Largeur De L'Emballage 1       | 120,0 cm |
| Longueur De L'Emballage 1      | 100,0 cm |
| Poids De L'Emballage 1         | 70,0 kg  |

### Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Développement durable



Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence   RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions   [Oui](#)  
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach   [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue   Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine   [Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Profil Environnemental   [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité   [Informations de fin de vie](#)