

Fiche technique du produit

Spécifications



Altivar - terminal graphique télécommandé - 240x160 pixels - IP54 - ATV31/61/71

VW3A1101

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Altivar
Compatibilité De Gamme	Altivar 312 Altivar 61 Altivar Lift Altivar 32 Altivar Machine ATV320 Altivar 312 Solar Altivar 212 Altivar 71 Altivar 61Q Altivar 71Q
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoires d'affichage et de signalisation
Type D'Accessoires / Pièces Séparées	Terminal d'affichage
Destination D'Accessoire / De Pièce Détachée	Variateur de vitesse
Application Spécifique Du Produit	Pour contrôler, régler et configurer le variateur Pour sauvegarder et télécharger les configurations Pour afficher les valeurs courantes
Degré De Protection (Ip)	IP54

Complémentaires

Emplacement De Montage	Sur la porte d'une armoire
Langue Utilisateur	Italien Anglais Français Espagnol Allemand Chinois
Capacité Affichage Messages	8 lignes
Résolution En Pixel	240 x 160
Poids Du Produit	0,145 kg

Environnement

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-15...50 °C
--	-------------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	7,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	16,500 cm

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Longueur De L'Emballage 1	23,000 cm
Poids De L'Emballage 1	275,000 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	7
Hauteur De L'Emballage 2	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,000 cm
Poids De L'Emballage 2	2,413 kg
Type D'Emballage 3	P06
Nb Produits Dans L'Emballage 3	56
Hauteur De L'Emballage 3	77,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	60,000 cm
Poids De L'Emballage 3	28,420 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises