


Fiche technique du produit

Spécifications



Altivar - inductance moteur - 314A - pour variateur vitesse ATV61/ATV71 - IP00

VW3A5105

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type De Produit Ou Équipement	Inductance moteur
Compatibilité De Gamme	Altivar 71Q Altivar 61Q Altivar 61 Altivar 71
Application Spécifique Du Produit	Filtre de sortie
Courant Nominal (In)	314 A
Compatibilité Produit	ATV61HC11N4 ATV61HC13N4 ATV61HC20Y ATV61HC25Y ATV61HD55M3X ATV61HD75M3X ATV61QC13N4 ATV61QC16N4 ATV61QC16Y ATV61QC20Y ATV71HC11N4 ATV71HC13N4 ATV71HC16Y ATV71HC20Y ATV71HD55M3X ATV71HD75M3X ATV71QC11N4 ATV71QC13N4 ATV71QC13Y ATV71QC16Y
Quantité Nécessaire	3
Raccordement Électrique	Connecteur à étiquette M10

Complémentaires

Longueur Maximale Du Câble Moteur	150 m câble blindé 55...75 kW à 200...240 V 1 300 m câble non blindé 55...75 kW à 200...240 V 1 150 m câble blindé 110...132 kW à 380...480 V 1 250 m câble non blindé 110...132 kW à 380...480 V 1 150 m câble blindé 160...250 kW à 500...690 V 1 250 m câble non blindé 160...250 kW à 500...690 V 1 250 m câble blindé 160...250 kW à 500...690 V 2 400 m câble non blindé 160...250 kW à 500...690 V 2
Dv/Dt	500 V/µs max à 400 V 750 V/µs max à 500 V 1000 V/µs max à 690 V
Pertes Thermiques	475 W
Fréquence De Sortie Maximale Du Variateur	100 Hz
Température De L'Air Ambiant Pour Le Fonctionnement	-10...50 °C
Poids Du Produit	32 kg

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environnement

Degré De Protection Ip	IP20 (avec kits VW3A9612, 613) IP00
Température Ambiante De Stockage	-25...70 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	47 cm
Largeur De L'Emballage 1	39 cm
Longueur De L'Emballage 1	59 cm
Poids De L'Emballage 1	38 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Régulation Reach		Déclaration REACH
Directive Rohs Ue		Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine		Déclaration RoHS pour la Chine