

Fiche technique du produit

Spécifications



CONNECTION ENCLOSURE CABLE FROM BOTTOM

VW3AP0707

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire de câblage
Type D'Accessoires / Pièces Séparées	Coffret de branchement
Entrée De Câble	Bas
Destination D'Accessoire / De Pièce Détachée	Entraînement compact
Conditions D'Utilisation	Ne peut être commandé seul, uniquement en combinaison avec un coffret standard

Complémentaires

Composition De L'Appareil	1 armoire de connexion 1 bornes d'alimentation électrique 1 interrupteur principal
Conformité	Variateur de vitesse ATV660 moteur à 110 kW Variateur de vitesse ATV660 moteur à 132 kW Variateur de vitesse ATV660 moteur à 160 kW Variateur de vitesse ATV660 moteur à 200 kW Variateur de vitesse ATV660 moteur à 250 kW Variateur de vitesse ATV660 moteur à 315 kW Variateur de vitesse ATV680 moteur à 110 kW Variateur de vitesse ATV680 moteur à 132 kW Variateur de vitesse ATV680 moteur à 160 kW Variateur de vitesse ATV680 moteur à 200 kW Variateur de vitesse ATV680 moteur à 250 kW Variateur de vitesse ATV680 moteur à 315 kW Variateur de vitesse ATV960 moteur à 110 kW Variateur de vitesse ATV960 moteur à 132 kW Variateur de vitesse ATV960 moteur à 160 kW Variateur de vitesse ATV960 moteur à 200 kW Variateur de vitesse ATV960 moteur à 250 kW Variateur de vitesse ATV960 moteur à 315 kW Variateur de vitesse ATV980 moteur à 110 kW Variateur de vitesse ATV980 moteur à 132 kW Variateur de vitesse ATV980 moteur à 160 kW Variateur de vitesse ATV980 moteur à 200 kW Variateur de vitesse ATV980 moteur à 250 kW Variateur de vitesse ATV980 moteur à 315 kW

Poids Du Produit	85 kg
------------------	-------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	1,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	1,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	1,1 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids De L'Emballage 1	108,0 kg
------------------------	----------

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------