

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony ZBZ - bloc - pour fonction de lampe-témoin - 24..120Vca/cc

ZBZG156

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Harmony XB4 Harmony XB5
Type De Produit Ou Équipement	Bloc pour lampe test
Accessoires Associés	DEL intégrale BA 9s
Type De Bloc Lumineux	Bloc simple pour fonction de test de lampes témoin
[Us] Tension D'Alimentation	12 V CA/CC 24 V CA/CC 24...120 V CA/CC
Raccordement Électrique	1 fil

Complémentaires

Matière	Plastique
Classe De Protection Contre Les Chocs Électriques	Classe I pour Harmony XB4 se conformer à CEI 60536 Classe II pour Harmony XB5 se conformer à CEI 60536
Poids Du Produit	0,01 kg

Environnement

Température Ambiante De Stockage	-40...70 °C
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-25...70 °C
Normes	UL 508 CEI 60947-5-5 CEI 60947-1 CEI 60947-5-4 CEI 60947-5-1 CEI 60947-5-5 CEI 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 CEI 60947-1 CEI 60947-5-1 JIS C 4520
Certifications Du Produit	LROS (Lloyds register of shipping) listé UL DNV BV CSA GL
Tenue Aux Vibrations	5 gn (f= 2...500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue Aux Chocs Mécaniques	30 gn pour 18 ms se conformer à CEI 60068-2-27 50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27

Emballage

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,4 cm
Largeur De L'Emballage 1	8,8 cm
Longueur De L'Emballage 1	5,2 cm
Poids De L'Emballage 1	18,0 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	165
Hauteur De L'Emballage 2	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm
Poids De L'Emballage 2	3,65 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie

Schéma de câblage

