


Fiche technique du produit

Spécifications



Plastron pour INS630 horizontal



03271

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 mars 2022

! Fin de service le: 30 sept. 2023

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Prisma
Gamme De Produit	Prisma G
Type De Produit Ou Équipement	Plastron
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma G boîtier
Type De Plastron	Découpe
Produit Installé	ComPacT : fixe INS320 à 400 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : fixe INS500...630 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : fixe INV320 à 400 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : fixe INV500...630 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation
Description Des Pôles	1 x3P: platine de montage support: INS320 à 400 horizontal installation 1 x4P: platine de montage support: INS320 à 400 horizontal installation 1 x3P: platine de montage support: INS500...630 horizontal installation 1 x4P: platine de montage support: INS500...630 horizontal installation 1 x3P: platine de montage support: INV320 à 400 horizontal installation 1 x4P: platine de montage support: INV320 à 400 horizontal installation 1 x3P: platine de montage support: INV500...630 horizontal installation 1 x4P: platine de montage support: INV500...630 horizontal installation
Position De Montage	Horizontale

Complémentaires

Description Du Coffret/Armoire	Armoire + gaine - largeur 600 + 300 mm Coffret + gaine - largeur 600 + 300 mm
Position Du Raccordement	Connexion directe
Nombre De Modules Verticaux (50 Mm)	6
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications Du Produit	ASEFA
Matière	Acier
Finition De La Surface	Lisse Mat
Traitement De Protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Hauteur	300 mm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Largeur De L'Emballage 1	31,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	51,000 cm
Poids De L'Emballage 1	1,080 kg
Type D'Emballage 2	CAR
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	17,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	32,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	53,000 cm
Poids De L'Emballage 2	11,220 kg
Type D'Emballage 3	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 3	90
Hauteur De L'Emballage 3	48,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	120,000 cm
Poids De L'Emballage 3	100,980 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

Sans Svhc Reach
- ✓

Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

Sans Mercure
- ✓

Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui
- ✓

Produit Avec Composants Plastiques
Sans Halogènes

Certifications et normes

Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit