


Fiche technique du produit

Spécifications



Linergy FC - répartiteur Compact NSX/INS/INV 100/250 fixe maneton 4P - JdB LGY

04404

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 29 nov. 2021

⚠ Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Linergy
Gamme De Produit	Linergy
Type De Produit Ou Équipement	Alimentation de l'appareil
Nom Du Produit	Linergy FC
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire de connexion
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma P unité fonctionnelle
Équipement Inclus	Liaison préfabriquée pour jeu de barres Linergy

Complémentaires

Description D'Installation	Cellule - largeur 650 mm
Nombre D'Appareils	3 (4P)
Description Des Pôles	4P
Produit Installé	ComPacT : fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe INS250 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INV250 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation
Support De Montage	Platine de montage
Sens De Montage	Horizontal
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	750 V CA
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	8 kV
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	675 A à 40 °C
Tension Assignée De Service (Us)	690 V
[Ipk] Courant Assigné De Crête Admissible	50 kA
I²T À L'Enclenchement	25000000 A².s
Courant Admissible	675 A à 40 °C 615 A à 60 °C 570 A à 70 °C
Mode De Raccordement	Alimentation : barres flexibles (phase / neutre) , 32 x 5 mm Sortie : kit enfichable (phase / neutre) , 3 départs

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer la détermination de l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications Du Produit	KEMA ASEFA
Quantité Du Lot	Lot de 1
Longueur	440 mm
Hauteur	132 mm
Profondeur	235 mm
Poids Du Produit	8 kg
Couleur	Noir

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	15 cm
Largeur De L'Emballage 1	24 cm
Longueur De L'Emballage 1	46 cm
Poids De L'Emballage 1	6,57 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Sans Métaux Lourds Toxiques

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Directive Rohs Ue [Conforme](#)
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Deee Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité [Informations de fin de vie](#)