


Fiche technique du produit

Spécifications



Plastron pour inverseur de sources NSX630 horizontal avec télécommande

03656

! Arrêt de commercialisation

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 mars 2022

! Fin de service le: 30 sept. 2023

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Prisma
Gamme De Produit	Prisma P
Type De Produit Ou Équipement	Plastron
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma P unité fonctionnelle
Type De Plastron	Découpe
Produit Installé	Inverseur de source : fixe inverseur de source NSX400...630 sans protection différentielle - contrôle : contrôle à distance - horizontal installation
Description Des Pôles	2 x3P: platine de montage support: inverseur de source NSX400...630 horizontal installation 2 x4P: platine de montage support: inverseur de source NSX400...630 horizontal installation
Position De Montage	Horizontale

Complémentaires

Description Du Coffret/Armoire	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Position Du Raccordement	Connexion directe
Nombre De Modules Verticaux (50 Mm)	10
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications Du Produit	ASEFA
Matière	Acier
Finition De La Surface	Mat Lisse
Traitement De Protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Hauteur	500 mm
Largeur	500 mm
Poids Du Produit	1,72 kg
Quantité Du Lot	Lot de 1

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Unité Fonctionnelle	650 mm 400 mm Prisma P cellule inverseur de source inverseur de source NSX400...630 sans fixe contrôle à distance horizontal 3P 2 direct 10 650 mm 400 mm Prisma P cellule inverseur de source inverseur de source NSX400...630 sans fixe contrôle à distance horizontal 4P 2 direct 10
---------------------	--

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	51,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	51,000 cm
Poids De L'Emballage 1	1,720 kg
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	6
Hauteur De L'Emballage 2	11,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	53,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	53,000 cm
Poids De L'Emballage 2	10,320 kg
Type D'Emballage 3	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 3	72
Hauteur De L'Emballage 3	75,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	120,000 cm
Poids De L'Emballage 3	135,840 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Sans Métaux Lourds Toxiques

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

 Produit Avec Composants Plastiques
Sans Halogènes

Certifications et normes

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)