

Fiche technique du produit

Spécifications



MasterPact NT/NW - déclencheur micrologic 3.0 A - fixe - norme UL

64787

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	MasterPact
Gamme De Produit	Masterpact NT UL 489 Masterpact NW UL 489
Type De Produit Ou Équipement	Unité de contrôle
Nom Du Déclencheur	Micrologic 3.0 A
Type De Déclencheur	Électronique
Compatibilité De Gamme	Masterpact NT08 à 12 UL 489 Masterpact NW08 à 50 UL 489
Application	Distribution
Nombre De Pôles	3P 4P
Pôles Protégés	4t 3t 3t + N/2
Fonctions De Protection Du Déclencheur	Protection de base
Type De Protection	for protection surcharge (long retard) for protection instantanée contre court-circuit
Calibre Du Déclencheur	800 A à 50 °C 1200 A à 50 °C 1600 A à 50 °C 2000 A à 50 °C 2500 A à 50 °C 3000 A à 50 °C 4000 A à 50 °C 5000 A à 50 °C
Type De Réseau	CA
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
Mode De Montage Du Disjoncteur	Fixe

Complémentaires

Réglage Du Capteur De Protection Longue Durée Ir (Protection Thermique)	Réglable 9 positions
Plage De Réglage Du Seuil De Protection Longue Durée [Ir] (Protection Thermiqu	0,4...1 x In 0,42 à 1 x pouce 0,48 à 64 x pouce 0,6...1 x In 0,66 à 82 x pouce 0,84 à 1 x pouce
Réglage De La Temporisation De La Protection Longue Durée Tr	Réglable 9 positions

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Plage De Réglage De La Temporisation De La Protection Longue Durée [Tr]	0,7...16,6 s à 7,2 x Ir 0,7...24 s à 6 x Ir 12,5...600 s à 1,5 x Ir
Mémoire Thermique	20 mn
Réglage Du Capteur De Protection Instantanée Ii (Protection Court-Circuit)	Réglable 9 positions
Plage De Réglage Seuil De Protection Instantanée [Ii] (Protection Court-Circui	1,5...12 x In
Protection Différentielle	Sans
Zone De Verrouillage Sélectif Logique Zsi	Sans
Signalisation Locale	pour défaut électrique 3 LEDs (rouge) pour erreur interne 1 LED (rouge)
Type D'Afficheur	Affichage numérique
Type De Mesure	Ampèremètre
Communication Des Données	Lecture des mesures Paramètres de protection et d'alarme

Environnement

Normes	UL 489
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-25...70 °C
Température Ambiante De Stockage	-40...85 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	5,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	5,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	20,0 cm
Poids De L'Emballage 1	600,0 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

	Sans Mercure	
	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations	
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.	