

Fiche technique du produit

Spécifications



MOTEUR 190MM IEC 30NM IP6 5 5.2KW LISSE E

BMH1901P26A2A

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 1 juil. 2016

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

⚠ Arrêt de commercialisation

Principales

Type De Produit Ou Équipement	Servo moteur
Nom De L'Appareil	BMH
Vitesse Mécanique Maximum	4000 Tr/mn
Couple Continu À L'Arrêt	30 N.m pour LXM32.D72N4 à 24 A, 400 V, triphasé 30 N.m pour LXM32.D72N4 à 24 A, 480 V, triphasé 30 N.m pour LXM32MD85N4 à 32 A, 400 V, triphasé 30 N.m pour LXM32MD85N4 à 32 A, 480 V, triphasé 30 N.m pour LXM32MC10N4 à 40 A, 400 V, triphasé 30 N.m pour LXM32MC10N4 à 40 A, 480 V, triphasé
Couple Crête À L'Arrêt	77,7 N.m pour LXM32.D72N4 à 24 A, 400 V, triphasé 77,7 N.m pour LXM32.D72N4 à 24 A, 480 V, triphasé 86,6 N.m pour LXM32MD85N4 à 32 A, 400 V, triphasé 86,6 N.m pour LXM32MD85N4 à 32 A, 480 V, triphasé 89,7 N.m pour LXM32MC10N4 à 40 A, 400 V, triphasé 89,7 N.m pour LXM32MC10N4 à 40 A, 480 V, triphasé
Puissance De Sortie Nominale	4800 W pour LXM32.D72N4 à 24 A, 400 V, triphasé 4800 W pour LXM32.D72N4 à 24 A, 480 V, triphasé 5180 W pour LXM32MD85N4 à 32 A, 400 V, triphasé 5180 W pour LXM32MD85N4 à 32 A, 480 V, triphasé 5180 W pour LXM32MC10N4 à 40 A, 400 V, triphasé 5180 W pour LXM32MC10N4 à 40 A, 480 V, triphasé
Couple Nominal	18,4 N.m pour LXM32.D72N4 à 24 A, 400 V, triphasé 18,4 N.m pour LXM32.D72N4 à 24 A, 480 V, triphasé 16,5 N.m pour LXM32MD85N4 à 32 A, 400 V, triphasé 16,5 N.m pour LXM32MD85N4 à 32 A, 480 V, triphasé 16,5 N.m pour LXM32MC10N4 à 40 A, 400 V, triphasé 16,5 N.m pour LXM32MC10N4 à 40 A, 480 V, triphasé
Vitesse Nominale	2500 tr/mn pour LXM32.D72N4 à 24 A, 400 V, triphasé 2500 tr/mn pour LXM32.D72N4 à 24 A, 480 V, triphasé 3000 tr/min pour LXM32MD85N4 à 32 A, 400 V, triphasé 3000 tr/min pour LXM32MD85N4 à 32 A, 480 V, triphasé 3000 tr/min pour LXM32MC10N4 à 40 A, 400 V, triphasé 3000 tr/min pour LXM32MC10N4 à 40 A, 480 V, triphasé
Conformité	LXM32.D72N4 à 400...480 V triphasé
Terminaison De L'Axe	Arbre lisse
Degré De Protection Ip	IP65 standard IP67 avec kit IP67
Résolution Du Retour Vitesse	32768 points/tour
Frein De Parking	Sans
Support De Montage	Bride conforme à la norme internationale
Raccordement Électrique	Connecteurs orientables à angle droit

Complémentaires

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Compatibilité De Gamme	Lexium 32
Tension De Service (Us)	480 V
Nombre De Phases Réseau	Triphasé
Courant Continu À L'Arrêt	23,2 A
Alimentation Continue	5,24 W
Courant Maximal Irms	72 A pour LXM32.D72N4
Courant Permanent Maximum	89,6 A
Second Arbre	Sans avec deuxième extrémité d'arbre
Diamètre De L'Axe	38 mm
Longueur De L'Axe	80 mm
Type De Retour	Sinocs Hiperface monotour
Taille Bride Moteur	190 mm
Nombre De Taille Moteur	1
Constante De Couple	1,3 N.m/A à 120 °C
Constante De Fem	87,6 V/ktr/mn à 120 °C
Nombre De Pôles De Moteur	10
Inertie Du Rotor	67,7 kg.cm ²
Résistance Du Stator	0,24 Ohm à 20 °C
Inductance Du Stator	5,08 mH à 20 °C
Constante De Temps Électrique Du Stator	21,2 ms à 20 °C
Force Radiale Maximale Fr	3730 N à 1000 Tr/mn
Force Axiale Maximale Fa	0,2 x Fr
Type De Refroidissement	Convection naturelle
Longueur	190 mm
Diamètre Du Centrage	180 mm
Profondeur Du Diamètre De Centrage	4 mm
Nombre De Trous De Fixation	4
Diamètre Des Trous De Fixation	14 mm
Diamètre Des Trous De Fixation	215 mm
Poids Du Produit	19 kg

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

Sans Pvc

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive RoHS Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation RoHS Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises