

Fiche technique du produit

Spécifications



Lexium - Moteur bsh iec 100mm 7,8 nm lisse ip40 r

BSH1003P05F2A

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2023

⚠ Fin de service imminente: 31 déc. 2050

⚠ Arrêt de fabrication consulter si stock

Statut commercial: Arrêt de fabrication consulter si stock

Principales

Type De Produit Ou Équipement	Servo moteur
Nom De L'Appareil	BSH
Vitesse Mécanique Maximum	6000 Tr/mn
Degré De Protection Ip	IP50 standard
Support De Montage	Bride conforme à la norme internationale

Complémentaires

Compatibilité De Gamme	Lexium 32 Lexium 15 Lexium 05
Tension D'Alimentation Max	480 V
Nombre De Phases Réseau	Triphasé
Courant Continu À L'Arrêt	6,6 A
Puissance Continue Maximale	3,14 W
Courant Permanent Maximum	28,3 A
Fréquence De Commutation	8 kHz
Second Arbre	Sans avec deuxième extrémité d'arbre
Diamètre De L'Axe	19 mm
Longueur De L'Axe	40 mm
Largeur Clavette	30 mm
Taille Bride Moteur	100 mm
Nombre De Taille Moteur	3
Nombre De Pôles De Moteur	8
Résistance Du Stator	1,43 Ohm à 20 °C
Inductance Du Stator	8,8 mH à 20 °C
Constante De Temps Électrique Du Stator	6,15 ms à 20 °C
Force Axiale Maximale Fa	0,2 x Fr
Type De Refroidissement	Convection naturelle
Diamètre Du Centrage	95 mm
Profondeur Du Diamètre De Centrage	3,5 mm
Nombre De Trous De Fixation	4

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Diamètre Des Trous De Fixation	9 mm
--------------------------------	------

Diamètre Des Trous De Fixation	115 mm
--------------------------------	--------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
--------------------------------	---

Hauteur De L'Emballage 1	15,4 cm
--------------------------	---------

Largeur De L'Emballage 1	16,3 cm
--------------------------	---------

Longueur De L'Emballage 1	40,7 cm
---------------------------	---------

Poids De L'Emballage 1	8,15 kg
------------------------	---------

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------
