

# Fiche technique du produit

Spécifications



## CHEMIN DE CABLES FIL 70X200 BC VRAC

CSU4596220

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2015

! Fin de service le: 9 déc. 2016

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

### Principales

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Gamme De Produit              | Performa                  |
| Type De Produit Ou Équipement | Chemins de câbles en fils |
| Quantité Du Lot               | 258 m                     |
| Type D'Emballage              | Palette                   |

### Complémentaires

|                                             |                                                                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Forme                                       | Forme de U                                                                        |
| Matière                                     | Acier C4D (bi-chromé)                                                             |
| Catégorie De Corrosivité Atmosphérique      | C1                                                                                |
| Diamètre Longitudinal Du Fil                | 4,9 mm                                                                            |
| Diamètre Transversal Du Fil                 | 3,9 mm                                                                            |
| Section De Câble                            | 28968 mm²                                                                         |
| Normes                                      | CEI 61537<br>CEI 60068-2-75<br>EN 50102<br>EN 12329<br>DIN 4102-12<br>EN/ISO 9227 |
| Longueur                                    | 3 m                                                                               |
| Hauteur                                     | 75 mm                                                                             |
| Largeur                                     | 200 mm                                                                            |
| Compatibilité Avec La Hauteur               | 70 mm                                                                             |
| Compatibilité Avec La Largeur               | 200 mm                                                                            |
| Compatibilité Avec Le Traitement De Surface | Bi-chromé                                                                         |

### Environnement

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement | -40...120 °C |
| Tenue Aux Chocs (Ik)                           | IK10         |

### Emballage

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Type D'Emballage 1             | PCE  |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1    |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 7 cm |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Largeur De L'Emballage 1  | 20 cm    |
| Longueur De L'Emballage 1 | 300 cm   |
| Poids De L'Emballage 1    | 5,067 kg |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|