

# Fiche technique du produit

Spécifications



## TeSys LC2D - contacteur inverseur - 4P - AC-1 440V - 20A - bobine 400Vca

LC2DT20V7

❗ Arrêt de commercialisation

❗ La production de ce produit a été arrêtée le: 1 juil. 2020

❗ Fin de service le: 10 oct. 2020

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

### Principales

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                                            | TeSys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nom Du Produit                                   | TeSys Deca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Type De Produit Ou Équipement                    | Contacteur inverseur                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nom De L'Appareil                                | LC2D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Application Du Contacteur                        | Charge résistive (AC-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Catégorie D'Emploi                               | AC-1<br>AC-3<br>AC-3e<br>AC-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Présentation Du Produit                          | Prémonté, avec raccords électriques précâblés                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Description Des Pôles                            | 4P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Composition Des Contacts Pôle Puissance          | 4NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Ue] Tension Assignée D'Emploi                   | Circuit de puissance: <= 690 V CA 25...400 Hz<br>Circuit de puissance: <= 300 V CC                                                                                                                                                                                                                                               |
| [Ie] Courant Assigné D'Emploi                    | 20 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-1 for circuit de puissance                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Type De Circuit De Commande                      | CA à 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Uc] Tension Circuit De Commande                 | 400 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Contacts Auxiliaires                             | 1 "O" + 1 "F"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs       | 6 kV se conformer à CEI 60947                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Catégorie De Surtension                          | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Ith] Courant Thermique Conventionnel            | 10 A (at 60 °C) for circuit de signalisation<br>20 A (at 60 °C) for circuit de puissance                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pouvoir Nominal D'Enclenchement Irms             | 250 A at 440 V for circuit de puissance conforming to CEI 60947<br>140 A CA for circuit de signalisation conforming to CEI 60947-5-1<br>250 A CC for circuit de signalisation conforming to CEI 60947-5-1                                                                                                                        |
| Pouvoir Assigné De Coupure                       | 250 A at 440 V for circuit de puissance conforming to CEI 60947                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Icw] Courant Assigné De Courte Durée Admissible | 30 A 40 °C - 10 min for circuit de puissance<br>61 A 40 °C - 1 min for circuit de puissance<br>105 A 40 °C - 10 s for circuit de puissance<br>210 A 40 °C - 1s for circuit de puissance<br>100 A - 1s for circuit de signalisation<br>120 A - 500 ms for circuit de signalisation<br>140 A - 100 ms for circuit de signalisation |
| Calibre Du Fusible À Associer                    | 25 A gG at <= 690 V coordination type 1 for circuit de puissance<br>20 A gG at <= 690 V coordination type 2 for circuit de puissance<br>10 A gG for circuit de signalisation conforming to CEI 60947-5-1                                                                                                                         |

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impédance Moyenne                 | 2,5 mOhm - lth 20 A 50 Hz for circuit de puissance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [Ui] Tension Assignée D'Isolement | Circuit de puissance: 690 V se conformer à CEI 60947-4-1<br>Circuit de puissance: 600 V CSA certifié<br>Circuit de puissance: 600 V UL certifié<br>Circuit de signalisation: 690 V se conformer à CEI 60947-1<br>Circuit de signalisation: 600 V CSA certifié<br>Circuit de signalisation: 600 V UL certifié                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Puissance Dissipée Par Pôle       | 1,56 W AC-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fréquence                         | Avec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Type De Verrouillage              | Mécanique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Support De Montage                | Rail<br>Platine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Normes                            | CSA C22.2 No 14<br>EN 60947-4-1<br>EN 60947-5-1<br>CEI 60947-4-1<br>CEI 60947-5-1<br>UL 508                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Certifications Du Produit         | GL<br>RINA<br>BV<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>CSA<br>GOST<br>CCC<br>UL<br>DNV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mode De Raccordement              | Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1...4 mm <sup>2</sup> souple sans extrémité de câble<br>Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1...4 mm <sup>2</sup> souple sans extrémité de câble<br>Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1...4 mm <sup>2</sup> souple avec extrémité de câble<br>Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1...2,5 mm <sup>2</sup> souple avec extrémité de câble<br>Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1...4 mm <sup>2</sup> rigide<br>Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1...4 mm <sup>2</sup> rigide<br>Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1...4 mm <sup>2</sup> souple sans extrémité de câble<br>Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1...4 mm <sup>2</sup> souple sans extrémité de câble<br>Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1...4 mm <sup>2</sup> souple avec extrémité de câble<br>Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1...2,5 mm <sup>2</sup> souple avec extrémité de câble<br>Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1...4 mm <sup>2</sup> rigide<br>Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1...4 mm <sup>2</sup> rigide |
| Couple De Serrage                 | Circuit de puissance :1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm<br>Circuit de puissance :1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis cruciforme Philips n° 2<br>Télécommande :1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm<br>Télécommande :1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis cruciforme Philips n° 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Temps De Fonctionnement           | 12...22 ms fermeture<br>4...19 ms ouverture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Niveau De Fiabilité               | B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1<br>B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Endurance Mécanique               | 15 Mcycles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vitesse De Commande Maxi          | 3600 cyc/h à <60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Complémentaires

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Technologie Bobine | Sans module d'antiparasitage intégré |
|--------------------|--------------------------------------|

|                                         |                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plage De Tension Du Circuit De Commande | 0,3 à 0,6 Uc -40...70 °C perte de niveau CA 50/60 Hz<br>0,8 à 1,1 Uc -40...60 °C opérationnel CA 50 Hz<br>0,85...1,1 Uc -40...60 °C opérationnel CA 60 Hz<br>1...1,1 Uc 60...70 °C opérationnel CA 50/60 Hz |
| Puissance D'Appel En Va                 | 70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)<br>70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)                                                                                                                                  |
| Consommation Moyenne Au Maintien En Va  | 7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)<br>7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)                                                                                                                                    |
| Dissipation Thermique                   | 2...3 W à 50/60 Hz                                                                                                                                                                                          |
| Type De Contacts Auxiliaires            | type liés mécaniquement 1 "O" + 1 "F" se conformer à CEI 60947-5-1<br>type contact miroir 1 "O" se conformer à CEI 60947-4-1                                                                                |
| Fréquence Circuit Signalisation         | 25 à 400 Hz                                                                                                                                                                                                 |
| Courant Commuté Minimum                 | 5 mA for circuit de signalisation                                                                                                                                                                           |
| Tension De Commutation Minimale         | 17 V for circuit de signalisation                                                                                                                                                                           |
| Temps De Non-Chevauchement              | 1,5 ms sur désexcitation entre contact NC et NO<br>1,5 ms sur excitation entre contact NC et NO                                                                                                             |
| Résistance D'Isolement                  | > 10 MΩ for circuit de signalisation                                                                                                                                                                        |

## Environnement

|                                                     |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Degré De Protection Ip                              | IP20 face avant se conformer à CEI 60529                                                                                                                                                 |
| Tenue Climatique                                    | se conformer à IACS E10<br>se conformer à CEI 60947-1 Annexe Q catégorie D                                                                                                               |
| Traitement De Protection                            | TH se conformer à CEI 60068-2-30                                                                                                                                                         |
| Degré De Pollution                                  | 3                                                                                                                                                                                        |
| Température De L'Air Ambiant Pour Le Fonctionnement | -40...60 °C<br>60...70 °C avec réduction de courant                                                                                                                                      |
| Température Ambiante De Stockage                    | -60...80 °C                                                                                                                                                                              |
| Altitude De Fonctionnement                          | 0...3000 m                                                                                                                                                                               |
| Tenue Au Feu                                        | 850 °C se conformer à CEI 60695-2-1                                                                                                                                                      |
| Tenue À La Flamme                                   | V1 se conformer à UL 94                                                                                                                                                                  |
| Robustesse Mécanique                                | Vibrations contacteur ouvert: 2 Gn, 5 à 300 Hz<br>Vibrations contacteur fermé: 4 Gn, 5 à 300 Hz<br>Chocs contacteur ouvert: 10 Gn pour 11 ms<br>Chocs contacteur fermé: 15 Gn pour 11 ms |
| Hauteur                                             | 85 mm                                                                                                                                                                                    |
| Largeur                                             | 90 mm                                                                                                                                                                                    |
| Profondeur                                          | 90 mm                                                                                                                                                                                    |
| Poids Du Produit                                    | 0,73 kg                                                                                                                                                                                  |

## Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type D'Emballage 1             | PCE     |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1       |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 8,48 cm |
| Largeur De L'Emballage 1       | 9 cm    |
| Longueur De L'Emballage 1      | 9,2 cm  |
| Poids De L'Emballage 1         | 730 g   |

# Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Développement durable



Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

Sans Svhc Reach
- ✓

Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

Sans Mercure
- ✓

Information Sur Les Exemptions Rohs

Oui
- ✓

Sans Pvc

Certifications et normes

|                       |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directive Rohs Ue     | Conforme<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                                                                                                                            |
| Régulation Rohs Chine | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)                                              |
| Deee                  | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |