



### Principales

Gamme	Compact
Nom du produit	Compact NSX
Fonction produit	Sectionneur
Nom de l'appareil	Compact NSX100NA
Nombre de pôles	3P
Type de réseau	CA CC
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ie] courant assigné d'emploi maximal	AC-22A : 100 A CA 50/60 Hz 220/240 V AC-23A : 100 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA AB1 AC-22A : 100 A CA 50/60 Hz 500/525 V AC-23A : 100 A CA 50/60 Hz 660/690 V AC-22A : 100 A CA 50/60 Hz 380/415 V AC-23A : 100 A CA 50/60 Hz 500/525 V AC-22A : 100 A CA 50/60 Hz 660/690 V DC-23A : 100 A CC 750 V 3 pôle en série AC-23A : 100 A CA 50/60 Hz 440/480 V AC-23A : 100 A CA 50/60 Hz 380/415 V AC-23A : 100 A CA 50/60 Hz 220/240 V AC-22A : 100 A CA 50/60 Hz 440/480 V DC-23A : 100 A CC 250 V 1 pôle en série DC-22A : 100 A CC 750 V 3 pôle en série DC-22A : 100 A CC 500 V 2 pôles en série DC-23A : 100 A CC 500 V 2 pôles en série AC-22A : 100 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA AB1 DC-22A : 100 A CC 250 V 1 pôle en série
[Ui] tension assignée d'isolement	800 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-3
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV se conformer à IEC 60947-3
[Ith] courant thermique conventionnel	100 A at 60 °C
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit	330 kA avec coupe-circuit de protection en amont 2,6 kA sectionneur seulement
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-3
Codification du pouvoir de coupure	NA

Aptitude au sectionnement	Oui se conformer à EN 60947-3 Oui se conformer à IEC 60947-3
Coupure pleinement apparente	Oui
Coupure visible	Non
Degré de pollution	3 se conformer à IEC 60664-1

## Complémentaires

Type de commande	Par maneton
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Plaque arrière
Raccordement haut	Façade
Raccordement bas	Façade
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	0,69 kA ( 20 s ) se conformer à IEC 60947-3 1,8 kA ( 1 s ) se conformer à IEC 60947-3 1,8 kA ( 3 s ) se conformer à IEC 60947-3
Durée de vie mécanique	50000 cycle se conformer à IEC 60947-3
Durée de vie électrique	AC-22A : 10000 cycle 250 V CC En/2 (1 pôle) se conformer à IEC 60947-3 AC-23A : 10000 cycle 250 V CC En/2 (1 pôle) se conformer à IEC 60947-3 AC-22A : 15000 cycle 690 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à IEC 60947-3 AC-22A : 20000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In se conformer à IEC 60947-3 AC-22A : 35000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à IEC 60947-3 AC-22A : 5000 cycle 500 V CC In (2 pôles en série) se conformer à IEC 60947-3 AC-22A : 8000 cycle 690 V CA 50/60 Hz In se conformer à IEC 60947-3 AC-23A : 15000 cycle 690 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à IEC 60947-3 AC-23A : 20000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In se conformer à IEC 60947-3 AC-23A : 35000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à IEC 60947-3 AC-23A : 5000 cycle 500 V CC In (2 pôles en série) se conformer à IEC 60947-3 AC-23A : 8000 cycle 690 V CA 50/60 Hz In se conformer à IEC 60947-3
Pas de raccordement	35 mm
Hauteur	161 mm
Largeur	105 mm
Profondeur	86 mm
Poids	1,8 kg

## Environnement

Normes	EN/IEC 60947 UL 508
Certifications du produit	CCC EAC
Degré de protection IP	IP40 se conformer à IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK07 se conformer à IEC 62262
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II
Température de fonctionnement maximale	-35...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-55...85 °C

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 0819 - Déclaration de conformité Schneider Electric <a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a>
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Disponible

## Garantie contractuelle

---

Période	18 mois
---------	---------

---