

Fiche technique du produit

Spécifications



C60 OEM 1P 2A C UL489 480Y277V CAGE MULTISTANDARD

MGN61302

❗ Arrêt de commercialisation

❗ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2018

❗ Fin de service le: 31 mai 2021

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Multi 9
Nom Du Produit	Multi 9 C60
Type De Produit Ou Équipement	Disjoncteur miniature
Nom De L'Appareil	C60 UL489
Application	Distribution
Description Des Pôles	1P
Nombre De Pôles Protégés	1
[In] Courant Assigné D'Emploi	2 A à 25 °C
Type De Réseau	CA
Type De Déclencheur	Thermique-magnétique
Courbe De Déclenchement	C
Pouvoir De Coupure	10 kA AIR à 277 V CA se conformer à UL 489 10 kA AIR à 277 V CA se conformer à CSA C22.2 No 5.2 10 kA Icu à 277 V CA se conformer à EN/CEI 60947-2 10 kA Icu à 277 V CA se conformer à GB 14048.2
Aptitude Au Sectionnement	Oui se conformer à EN/CEI 60947-2

Complémentaires

Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	277 V CA
Limite De Déclenchement Magnétique	8,5 x In +/- 20 % CA
Classe De Limitation	3 se conformer à EN/CEI 60947-2
[UI] Tension Assignée D'Isolement	500 V CA se conformer à EN/CEI 60947-2
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	6 kV se conformer à EN/CEI 60947-2
Coupure Pleinement Apparente	Oui
Type De Commande	Par maneton
Indication De Tension	Indication ON/OFF
Mode D'Installation	Encliquetable
Support De Montage	Rail DIN
Pas De 9 Mm	2

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Hauteur	141 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	68,7 mm
Poids Du Produit	0,11 kg
Couleur	Gris
Endurance Mécanique	20000 cycle
Durée De Vie Électrique	10000 cycle
Prévision De Verrouillage	Cadenassable
Mode De Raccordement	Borne du type à cage (haut ou bas) - 1 câble(s) 1...1,5 mm² (AWG 18...AWG 16) - rigide Borne du type à cage (haut ou bas) - 2 câble(s) 1...1,5 mm² (AWG 18...AWG 16) - rigide
Couple De Serrage	0,8 N.m haut ou bas

Environnement

Normes	GB 14048.2 EN/CEI 60947-2 UL 489 CSA C22.2 No 5
Certifications Du Produit	CSA CCC CEI UL
Degré De Protection Ip	IP20 conforming to CEI 60529 IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529
Degré De Pollution	3 se conformer à EN/CEI 60947-2
Catégorie De Surtension	IV
Tropicalisation	2 se conformer à CEI 60068-1
Humidité Relative	95 % à 55 °C
Altitude De Fonctionnement	2000 m
Température De L'Air Ambiant Pour Le Fonctionnement	-30...70 °C
Température Ambiante De Stockage	-40...80 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	2,286 cm
Largeur De L'Emballage 1	7,62 cm
Longueur De L'Emballage 1	14,224 cm
Poids De L'Emballage 1	172,365 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

 Produit Sans Halogènes

Certifications et normes

Directive Rohs Ue

Conforme
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.