

Fiche technique du produit

Spécifications



Unica - prise de courant standard américain - 2P+E - 1 module - 15A - graphite

MGU3.028.12

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 oct. 2022

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Unica
Type De Produit Ou Équipement	Prise électrique
Design	Unica Top - Unica Class
Présentation Du Produit	Mécanisme
Montage De L'Appareil	Encastré
Nombre De Prises D'Alimentation	1
Configuration Des Pôles De La Prise	2P+T
Écart-Type De Sortie	Américain
Description Standard De La Prise	Terre décentrée
Courant Assigné D'Emploi	15 A

Complémentaires

Application	Alimentation externe
Type De Plaque	Avec volet
Tension Assignée De Service (Us)	127 V
Type De Réseau	CA
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
Nombre De Modules	1 module
Mode De Fixation	Clipsable
Nuance De La Couleur	Graphite
Raccordement	Bornes à vis
Section De Câble	0...4 mm² - rigidité du câble : souple 0...4 mm² - rigidité du câble : rigide
Capacité Coupe-Charge Minimum	100 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,6
Durée De Vie Électrique	10000 cycle, cos phi = 0,8
Résistance D'Isolément	> 5 MΩ à 500 V
Tenue Diélectrique	2000 V
Matière	Plastique haute résistance: couvercle de mécanisme
Quantité Par Lot	Lot de 1 blister
Profondeur D'Encastrément	24 mm

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Profondeur	33 mm
Largeur	22,5 mm
Hauteur	45 mm
Poids Du Produit	0,0235 kg

Environnement

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	15...30 °C
Température Ambiante De Stockage	0...35 °C
Tenue Aux Chocs (Ik)	IK01
Degré De Protection (Ip)	IP20
Caractéristique D'Environnement	Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Huile Acétone Alcool Pétrole Décolorant Résistant aux UV

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

Sans Svhc Reach
- ✓

Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

Sans Mercure
- ✓

Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises