

Fiche technique du produit

Spécifications



MOTEUR 70MM IEC 3,4NM IP6 5/67

MH30703P17F2200

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Compatibilité De Gamme	PacDrive 3
Type De Produit Ou Équipement	Servo moteurs CA
Nom De L'Appareil	MH3

Complémentaires

Vitesse Mécanique Maximum	8000 Tr/mn
Tension De Service (Us)	115...480 V
Nombre De Phases Réseau	Triphasé
Courant Continu À L'Arrêt	3,91 A
Couple Continu À L'Arrêt	3,4 N.m, 115...480 V, triphasé
Alimentation Continue	1540 W
Couple Crête À L'Arrêt	10,2 N.m, 115...480 V, triphasé
Puissance De Sortie Nominale	0,42 W, 115 V 0,75 W, 230 V 1,32 W, 400 V 1,54 W, 480 V
Couple Nominal	3,18 N.m pour LXM52 à 3,56 mA, 115 V, monophasé 2,96 N.m pour LXM52 à 3,47 mA, 230 V, monophasé 2,53 N.m pour LXM52 à 3,02 mA, 400 V, 3 phases 2,26 N.m pour LXM52 à 2,74 mA, 480 V, 3 phases 3,18 N.m pour LXM62 à 3,56 mA, 115 V, monophasé 2,96 N.m pour LXM62 à 3,47 mA, 230 V, monophasé 2,53 N.m pour LXM62 à 3,02 mA, 400 V, 3 phases 2,26 N.m pour LXM62 à 2,74 mA, 480 V, 3 phases
Vitesse Nominale	1 250 tr/min pour LXM52 à 3,56 mA, 115 V, monophasé 2500 tr/mn pour LXM52 à 3,47 mA, 230 V, monophasé 5000 tr/min pour LXM52 à 3,02 mA, 400 V, 3 phases 6500 tr/mn pour LXM52 à 2,74 mA, 480 V, 3 phases 1 250 tr/min pour LXM62 à 3,56 mA, 115 V, monophasé 2500 tr/mn pour LXM62 à 3,47 mA, 230 V, monophasé 5000 tr/min pour LXM62 à 3,02 mA, 400 V, 3 phases 6500 tr/mn pour LXM62 à 2,74 mA, 480 V, 3 phases
Courant Maximal Irms	12,57 A
Terminaison De L'Axe	Touche parallèle
Second Arbre	Sans avec deuxième extrémité d'arbre
Diamètre De L'Axe	14 mm
Longueur De L'Axe	30 mm
Largeur Clavette	5 mm
Degré De Protection Ip	IP65 standard
Type De Codeur	SinCos Hiperface multi tour

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Résolution Du Retour Vitesse	16 périodes
Frein De Parking	Avec
Couple Statique	3 N.m
Support De Montage	Bride conforme à la norme internationale
Taille Bride Moteur	70 mm
Raccordement Électrique	Connecteurs orientables à angle droit
Constante De Couple	0,87 N.m/A à 120 °C
Constante De Fem	55 V/ktr/mn
Nombre De Pôles De Moteur	10
Inertie Du Rotor	1,78 kg.cm²
Résistance Du Stator	2,65 Ohm
Inductance Du Stator	8,64 mH
Constante De Temps Électrique Du Stator	3,2 ms
Force Radiale Maximale Fr	730 N à 1000 Tr/mn 580 N à 2000 Tr/mn 510 N à 3000 Tr/mn 460 N à 4000 Tr/mn 430 N à 5000 Tr/mn 400 N à 6000 Tr/mn
Puissance D'Accrochage Des Freins	7 W
Type De Refroidissement	Convection naturelle
Longueur	225 mm
Diamètre Du Centrage	60 mm
Profondeur Du Diamètre De Centrage	2,5 mm
Nombre De Trous De Fixation	4
Diamètre Des Trous De Fixation	5,5 mm
Diamètre Des Trous De Fixation	82 mm
Poids Du Produit	4 kg

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	11,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	19,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	39,5 cm
Poids De L'Emballage 1	2,5 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)

Rohs

 Sans Pvc

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Deee Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises