


Fiche technique du produit

Spécifications



D-Life KNX - Ecran Multitouch Pro - 2,8' - Contrôle et affichage

MTN6215-5910

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Merten
Design	D-Life System Design
Type De Produit Ou Équipement	Thermostat
Présentation Du Produit	Mécanisme avec support de fixation et plaque centrale
Application	Pièce
Nuance De La Couleur	Noir

Complémentaires

Type De Technologie	Électronique
Type De Bus	KNX
Mode De Fixation	Par 2 vis
Montage De L'Appareil	Encastré
Fonctions Disponibles	Fonction signal Mode de nettoyage Éclairage de fond Type de contrôle : 2 points Impulsions sur fronts déclenchent des télégrammes 1, 2, 4 ou 8 bits Contrôleur d'ambiance 32 fonctions Type de contrôle : PI à action continue Récupération d'un scénario Sortie commutation ON/ OFF Commutation, basculement, variateur Toutes les fonctions sont affichées sur un écran tactile Ajustement de la valeur de consigne Comportement de mise en circuit de l'interface utilisateur Régulateur de température ambiante intégré Sauvegarde d'un scénario Sortie : continue de 0 à 100 % Commande de volet/store Économiseur d'écran Régulateur linéaire 8 bits Modes opératoires Type de contrôle : PI à commutation (PWM) Fonction contrôle par le geste : l'appareil reconnaît un geste Fonction de protection de vanne Fonction proximité : pour l'affichage et l'écran de démarrage Impulsions sur fronts avec télégrammes 2 octets Commande du ventilateur
Type D'Afficheur	Afficheur TFT couleur
Type De Commande	x écran tactile
Tenue Mécanique	Avec antivol optionnel ou protection contre le démantèlement
Matière	Plastique
Hauteur	71 mm

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Largeur	71 mm
Profondeur	30 mm
Couleur	Noir

Environnement

Degré De Protection (Ip)	IP20
--------------------------	------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	5,700 cm
Largeur De L'Emballage 1	7,600 cm
Longueur De L'Emballage 1	7,700 cm
Poids De L'Emballage 1	102,000 g
Type D'Emballage 2	CAR
Nb Produits Dans L'Emballage 2	50
Hauteur De L'Emballage 2	19,500 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,300 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,500 cm
Poids De L'Emballage 2	5,576 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Deee Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité [Informations de fin de vie](#)