

# Fiche technique du produit

Spécifications



## ClimaSys CC - thermostat double - à ouverture/à fermeture - °C

NSYCCOTH

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Gamme                              | ClimaSys          |
| Nom Du Produit                     | ClimaSys CC       |
| Type De Produit Ou Équipement      | Thermostat double |
| Plage De Réglage De La Température | 0...60 °C         |
| Informations Affichées             | Température en °C |

### Complémentaires

|                                                |                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension D'Entrée                               | 250 V                                                                                                 |
| Type De Capteur                                | Métal plaqué                                                                                          |
| Description Des Contacts                       | 1 F/O                                                                                                 |
| Résistance De Contact                          | 10 mOhm                                                                                               |
| Durée De Vie En Cycles                         | 100000 cycle                                                                                          |
| Pouvoir De Commutation Maximum                 | 2 A 120...250 V CA inductive pf: 0,6<br>10 A 250 V CA résistive<br>15 A 120 V CA résistive<br>30 W CC |
| Raccordement Électrique                        | 4 bornes, capacité de serrage: 2,5 mm²                                                                |
| Mode D'Installation                            | Pincé                                                                                                 |
| Hauteur                                        | 68 mm externe:                                                                                        |
| Largeur                                        | 56 mm externe:                                                                                        |
| Profondeur                                     | 44 mm externe:                                                                                        |
| Poids Du Produit                               | 40 g                                                                                                  |
| Emplacement De Montage                         | Montant Spacial<br>Sur plaque de montage<br>Rail DIN 35 mm<br>Traverses                               |
| Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement | -20...80 °C                                                                                           |
| Degré De Protection (Ip)                       | IP20                                                                                                  |
| Hystérésis                                     | 7 K +/- 0,4K                                                                                          |
| Nombre De Sorties                              | 1 fonction de chauffage<br>1 fonction ventilation                                                     |
| Matière                                        | PC                                                                                                    |
| Couleur                                        | Gris clair                                                                                            |
| Tenue À La Flamme                              | Auto-extinguible se conformer à UL94 (matériel V0)                                                    |

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Certifications Du Produit | UL |
|---------------------------|----|

## Emballage

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Type D'Emballage 1             | PCE   |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1     |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 6 cm  |
| Largeur De L'Emballage 1       | 7 cm  |
| Longueur De L'Emballage 1      | 8 cm  |
| Poids De L'Emballage 1         | 104 g |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Développement durable



Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence   RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions   [Oui](#)  
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach   [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue   Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine   [Déclaration RoHS pour la Chine](#)  
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental   [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité   Pas d'opérations particulières de recyclage requises