

Fiche technique du produit

Spécifications



ClimaSys - échangeur latéral air/air - 80w/k - 230v - 50/60hz

NSYCEA80

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	ClimaSys
Nom Du Produit	ClimaSys CE
Type De Produit Ou Équipement	Échangeur air-air
Type De Montage	Côtés de l'enveloppe
Puissance De Refroidissement	80 W l'alim. est obtenue par multipl. d'électricité spécif. par DeltaT (Tex.t-Tint.)

Complémentaires

Débit Nominal	Circuit externe: 1050 m3/h Circuit interne: 1050 m3/h
Type De Commande	Thermostat
Plage De Réglage De La Température	5...60 °C
Température De Fonctionnement	À l'extérieur du boîtier: 5...55 °C
Nature Du Fluide	Air
Tension D'Entrée	230 V 50/60 Hz
Courant Nominal (In)	1,1 A
Puissance Consommée En W	240 W
Hauteur	1260 mm externe:
Largeur	317 mm externe:
Profondeur	148 mm externe:
Poids Du Produit	17 kg
Niveau Sonore	64 dB se conformer à EN/ISO 3746
Type De Protection	Protection thermique: T 2 A
Matière	Acier
Couleur	Gris (RAL 7035)

Environnement

Degré De Protection Ip	IP22 (IP externe) IP55 (IP interne)
Certifications Du Produit	CE
Règlement Européen	2006/95/CE - directive basse tension 2004/108/CE - compatibilité électromagnétique 2006/42/CE - machine

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Normes	EN 60335-1 EN 60204-1 EN 60335-2-40 EN/ISO 12100
--------	---

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	18,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	36,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	138,0 cm
Poids De L'Emballage 1	25,0 kg
Type D'Emballage 2	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 2	12
Hauteur De L'Emballage 2	154,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	80,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	120,0 cm
Poids De L'Emballage 2	315,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie