

Fiche technique du produit

Spécifications



SMART BOX AC CF CARD - HM

MPCSN01NAJ00H

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2010

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

⚠ Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme De Produit	Magelis Smart BOX
Type De Produit Ou Équipement	BOX incorporé
Application Spécifique Du Produit	Sans maintenance
Accessoires Associés	Magelis iDisplay
Type Du Processeur	Intel Celeron M
Fréquence Du Processeur	600 MHz
Équipement De Stockage De Données	Carte Compact Flash, 1 GB
Contrôleur Vidéo	Intégré
Système D'Exploitation	Windows XPe SP2
Package De Logiciels	Édition HMI - Vijeo Designer Run Time
Langue Utilisateur	Espagnol Français Anglais Chinois Allemand Italien
[Us] Tension D'Alimentation	100...240 V CA se conformer à EN 61131-2

Complémentaires

Description De La Mémoire	RAM interne SDRAM, 256 MB, extensible à 1 GB
Type De Connexion Intégrée	1 port vidéo RVB : SUB-D 15 femelle 2 Ethernet TCP/IP : RJ45 4 ports USB 2.0, taux de transmission : 12 Mbit/s Sortie audio : mini-jack Liaison série COM2 : SUB-D 9 mâle RS232
Port Ethernet	10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T 10BASE-T/100BASE-T
Limites De La Tension D'Alimentation	98...264 V
Fréquence Du Réseau	50...60 Hz se conformer à EN 61131-2
Limites De Fréquence Réseau	47...63 Hz
Puissance Consommée En Va	130 VA
Matière Du Coffret	Acier plaqué au nickel
Mode De Fixation	Avec 2 jeux de fixations (horizontale) Sur un mur dans un boîtier : avec 2 jeux de fixations

Environnement

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Immunité Aux Micro-Coupures	10 ms
Degré De Protection Ip	IP20 se conformer à EN 61131-2 IP20 se conformer à EN/CEI 60529 IP20 se conformer à NEMA type 250
Degré De Pollution	Niveau 2
Certifications Du Produit	C-Tick N998
Normes	CSA C22.2 No 142 EN/CEI 60950 UL 508
Compatibilité Électromagnétique	Immunité aux émissions électromagnétiques se conformer à EN 55011 classe A Immunité aux émissions électromagnétiques se conformer à EN 55022 class A Immunité aux interférences à haute fréquence se conformer à EN 61131-2 Immunité aux interférences à haute fréquence se conformer à CEI 61000-4-3 niveau 3 Immunité aux interférences à haute fréquence se conformer à CEI 61000-4-6 niveau 3
Température De Fonctionnement	0...50 °C se conformer à EN 61131-2 0...50 °C se conformer à UL 1604
Température Ambiante Pour Le Stockage	-20...60 °C se conformer à EN 61131-2 -20...60 °C se conformer à CEI 60068-2-14 test Na -20...60 °C se conformer à IEC 60068-2-2 test Ab -20...60 °C se conformer à CEI 60068-2-2 test Bb
Humidité Relative	10...90 % sans condensation
Altitude De Fonctionnement	0...2000 m se conformer à EN 61131-2
Tenue Aux Vibrations	1 gn (f= 9...150 Hz) en mémoire se conformer à EN 61131-2 3,5 mm (f= 5...9 Hz) en mémoire se conformer à EN 61131-2 0,075 mm (f= 10...57,6 Hz) en marche se conformer à EN 61131-2 1 gn (f= 57,6...150 Hz) en marche se conformer à EN 61131-2
Tenue Aux Chocs Mécaniques	15 gn pour 11 ms se conformer à EN 61131-2 15 gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27 test Ea

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------