

# Fiche technique du produit

Spécifications



## ClimasyS - échangeur latéral air/eau - 800W - 230V - Inox

NSYCEWX1K8

! La production de ce produit a été arrêtée le: 1 juil. 2020

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

! Arrêt de commercialisation

### Principales

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Gamme                         | ClimasyS             |
| Nom Du Produit                | ClimasyS CE          |
| Type De Produit Ou Équipement | Échangeur air-eau    |
| Type De Montage               | Côtés de l'enveloppe |
| Puissance De Refroidissement  | 1750 W               |

### Complémentaires

|                                    |                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Pression                           | 5 bar pour l'eau                                                            |
| Chute De Pression                  | 0,1 bar                                                                     |
| Débit D'Eau                        | Circuit interne: 150 l/h                                                    |
| Débit Nominal                      | Circuit externe: 570 m3/h                                                   |
| Type De Commande                   | Thermostat                                                                  |
| Plage De Réglage De La Température | 20...46 °C                                                                  |
| Température De Fonctionnement      | À l'extérieur du boîtier: 1...70 °C<br>À l'intérieur du boîtier: 20...60 °C |
| Fluide Contrôlé                    | Eau                                                                         |
| Type De Raccordement Hydraulique   | G 1/2 (femelle)                                                             |
| Tension D'Entrée                   | 230 V 50/60 Hz                                                              |
| Courant Nominal (In)               | 0,36 A                                                                      |
| Puissance Consommée En W           | 75 W                                                                        |
| Hauteur                            | 901 mm externe:                                                             |
| Largeur                            | 398 mm externe:                                                             |
| Profondeur                         | 137 mm externe:                                                             |
| Poids Du Produit                   | 18 kg                                                                       |
| Niveau Sonore                      | 58 dB se conformer à EN/ISO 3746                                            |
| Type De Protection                 | Protection thermique: T 2 A                                                 |
| Matière                            | Acier inoxydable                                                            |
| Couleur                            | Gris (RAL 7035)                                                             |

### Environnement

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                           |                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Degré De Protection Ip    | IP55 se conformer à CEI 60529 (sur le circuit interne)<br>IP55 se conformer à CEI 60529 (sur le circuit externe) |
| Certifications Du Produit | CE                                                                                                               |
| Règlement Européen        | 2006/95/CE - directive basse tension<br>2004/108/CE - compatibilité électromagnétique<br>2006/42/CE - machine    |
| Normes                    | EN 60335-1<br>EN 60204-1<br>EN/ISO 12100<br>EN 60335-2-40                                                        |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type D'Emballage 1             | PCE      |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1        |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 13,7 cm  |
| Largeur De L'Emballage 1       | 39,8 cm  |
| Longueur De L'Emballage 1      | 90,1 cm  |
| Poids De L'Emballage 1         | 18,0 kg  |
| Type D'Emballage 2             | P12      |
| Nb Produits Dans L'Emballage 2 | 7        |
| Hauteur De L'Emballage 2       | 116,0 cm |
| Largeur De L'Emballage 2       | 80,0 cm  |
| Longueur De L'Emballage 2      | 120,0 cm |
| Poids De L'Emballage 2         | 158,0 kg |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Développement durable



Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence   RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

Sans Svhc Reach
- ✓

Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

Sans Mercure
- ✓

Information Sur Les Exemptions  
Rohs

Oui

Certifications et normes

|                        |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation Reach       | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                                                                          |
| Directive Rohs Ue      | Conforme<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                                                                                                                            |
| Régulation Rohs Chine  | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)                                              |
| Profil Environnemental | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                                                                                                          |
| Deee                   | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Profil De Circularité  | <a href="#">Informations de fin de vie</a>                                                                                                                                                 |