

Fiche technique du produit

Spécifications



Thalassa PHD - Armoire PLA Outdoor HD porte pleine IP55 - H1593xL750xP620mm

NSYPHDZT1576P

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Thalassa
Produit	Thalassa PHD
Application	Renforcé pour l'extérieur
Certification	UL se conformer à UL 508 A 2007 Bureau Veritas se conformer à CEI 61969-3 2011 Bureau Veritas se conformer à CEI 61439-5 2010 DEKRA se conformer à CEI 62208 2011
Type De Boîtier	Polyvalent
Catégorie	Enveloppe juxtaposable
Version	PHDZT
Hauteur De L'Armoire Avec Auvent	1593 mm
Hauteur Du Auvent	38 mm
Largeur De L'Armoire	750 mm
Profondeur De L'Armoire	620 mm
Installation Du Coffret	Posé au sol
Composition De L'Appareil	1 corps dans polyester renforcé avec double couche de fibres de verre 1 appareil de retenue de porte dans acier avec traitement anticorrosion 1 porte document dans plastique A4 format 1 plaque passe-câbles dans aluminium 1 auvent dans polyester renforcé de fibres de verre 1 portes dans polyester renforcé avec double couche de fibres de verre

Complémentaires

Type De Carter	Corps assemblé étanche
Type De Porte	Pleine
Nombre De Portes	1 porte(s)
Ouverture De Porte	Droit ou gauche (120 °)
Type De Verrou	2 points de fermeture, poignée cadénassable avec serrure 1242E
Accessibilité	Partie inférieure ouverte Avant
Charge De Levage Max	500 kg
Pièces Amovibles	Porte par charnières Auvent par l'élément de fixation Plaque passe-câbles par l'élément de fixation
Matière	Polyester renforcé avec double couche de fibres de verre
Couleur	Gris (RAL 7035)

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Normes	CEI 62208 UL 508 A CEI 61969-3 CEI 61439-5
Classe D'Isolation Électrique	Classe II se conformer à CEI 61439-1 2011

Environnement

Degré De Protection Ip	IP55 se conformer à CEI 60529
Tenue Aux Chocs Ik	IK10 se conformer à CEI 62262 (porte lisse)
Robustesse Mécanique	Protection contre le vandalisme conforming to EN/CEI 61439-5 version 2010
Tenue Au Feu	960 °C se conformer à CEI 62208
Température De L'Air Ambiant Pour Le Fonctionnement	-45...80 °C se conformer à CEI 61969-3 classe 1
Température Ambiante De Stockage	-25...40 °C
Résistance À La Corrosion	90...100 % conforming to ISO 12944 C4H
Résistance Environnementale	Radiation solaire : classe 1 jusqu'à 1120W/m² se conformer à CEI 61969-3 : 2011 Résistance à air ambiant : classe 1 jusqu'à 180 km/h se conformer à CEI 61969-3 : 2011 Test de dégradation aux ultraviolets : classe 1 se conformer à ISO 4892-2 : 2013 Formation de glace et de givre : classe 1 se conformer à CEI 61969-3 : 2011 Résistance à la faune et la flore : classe 1 se conformer à CEI 61969-3 : 2011 : classe 1 se conformer à CEI 61969-3 : 2011
Options De Gestion Thermique	Ventilateur: Dissipation: 1500 W pour un niveau de bruit maximum de 60 dB Avec refroidissement externe Dissipation: 4000 W Naturel: Dissipation: 1008 W à -25 °C Naturel: Dissipation: 441 W à 20 °C Naturel: Dissipation: 189 W à 40 °C Selon l'architecture de refroidissement Dissipation: 1500 W

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	153,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	78,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	65,0 cm
Poids De L'Emballage 1	51,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
[Profil de circularité](#)