


# Fiche technique du produit

Spécifications



## Aquadesign - mécanisme simple permutateur - 10AX/250Vca - connexion rapide

MTN3117-0000

❗ Arrêt de commercialisation

❗ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2023

❗ Fin de service le: 30 sept. 2023

Statut commercial: Arrêt de com.

### Principales

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Gamme                         | Merten                             |
| Type De Produit Ou Équipement | Interrupteur                       |
| Application                   | Éclairage                          |
| Présentation Du Produit       | Mécanisme avec support de fixation |
| Type De Technologie           | Électromécanique                   |
| Montage De L'Appareil         | Encastré                           |
| Nombre De Touches             | 1                                  |
| Commande                      | Enjoliveur                         |

### Complémentaires

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Fonction Interrupteur            | Permutateur        |
| Tension Assignée De Service (Us) | 250 V              |
| Type De Réseau                   | CA                 |
| Fréquence Du Réseau              | 50/60 Hz           |
| Courant Assigné D'Emploi         | 10 AX              |
| Raccordement                     | Bornes sans vis    |
| Mode De Fixation                 | Par vis et griffes |

### Environnement

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Degré De Protection (Ip) | IP20 |
|--------------------------|------|

### Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type D'Emballage 1             | PCE       |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1         |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 4,000 cm  |
| Largeur De L'Emballage 1       | 7,200 cm  |
| Longueur De L'Emballage 1      | 13,600 cm |
| Poids De L'Emballage 1         | 60,000 g  |
| Type D'Emballage 2             | BB1       |
| Nb Produits Dans L'Emballage 2 | 10        |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Hauteur De L'Emballage 2       | 10,100 cm |
| Largeur De L'Emballage 2       | 18,200 cm |
| Longueur De L'Emballage 2      | 28,400 cm |
| Poids De L'Emballage 2         | 724,000 g |
| Type D'Emballage 3             | CAR       |
| Nb Produits Dans L'Emballage 3 | 60        |
| Hauteur De L'Emballage 3       | 30,300 cm |
| Largeur De L'Emballage 3       | 33,800 cm |
| Longueur De L'Emballage 3      | 40,400 cm |
| Poids De L'Emballage 3         | 4,798 kg  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence   RoHS/REACH

## Performances en matière de bien-être

- ☒ Sans Svhc Reach
- ☒ Sans Métaux Lourds Toxiques
- ☒ Sans Mercure
- ☒ Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

## Certifications environnementales

- ☒ Cradle To Cradle [Argent](#)

## Certifications et normes

|                        |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation Reach       | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                                                                          |
| Directive Rohs Ue      | Conforme<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                                                                                                                            |
| Régulation Rohs Chine  | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)                                              |
| Profil Environnemental | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                                                                                                          |
| Deee                   | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Profil De Circularité  | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                                                                       |