

Fiche technique du produit

Spécifications



D-Life - interrupteur dble va-et-vient + bouton-poussoir NO/NF - 10A - méca seul

MTN3128-0000

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Merten
Type De Produit Ou Équipement	Interrupteur + bouton-poussoir
Application	Éclairage
Présentation Du Produit	Mécanisme avec support de fixation
Type De Technologie	Électromécanique
Montage De L'Appareil	Encastré
Nombre De Touches	2
Commande	Enjoliveur

Complémentaires

Fonction Interrupteur	Va et vient
Description Des Contacts	1 F/O
Tension Assignée De Service (Us)	250 V
Type De Réseau	CA
Courant Assigné D'Emploi	10 AX
Raccordement	Bornes sans vis
Mode De Fixation	Par vis et griffes

Environnement

Degré De Protection (Ip)	IP20
--------------------------	------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	7,900 cm
Longueur De L'Emballage 1	7,900 cm
Poids De L'Emballage 1	64,000 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	9,400 cm
Largeur De L'Emballage 2	18,200 cm

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Longueur De L'Emballage 2	27,200 cm
Poids De L'Emballage 2	764,000 g
Type D'Emballage 3	CAR
Nb Produits Dans L'Emballage 3	40
Hauteur De L'Emballage 3	19,900 cm
Largeur De L'Emballage 3	30,500 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,400 cm
Poids De L'Emballage 3	3,430 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises