


Fiche technique du produit

Spécifications



Borne push-in - sectionn. avec
connecteurs fonctionnels - 2 points
- 4mm² - gris

NSYTRP42TB

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Linergy
Nom Du Produit	Linergy TR
Type De Produit Ou Équipement	Bornier
Nom De L'Appareil	TRP
Type De Bornier	Support amovible sectionnable
Élément Connexion Associé	Diode Fusible cylindrique Lame
Nombre De Points Multiples De Connexion	1
Mode D'Installation	Encliquetable
Section Nominale	4 mm ²
Longueur	56 mm
Couleur	Gris
Quantité Du Lot	Lot de 50

Complémentaires

Taille Du Fusible	5 x 20 mm 6 x 32 mm
Largeur	6,2 mm
Hauteur	36,5 mm
Mode De Raccordement	1 push-in: en amont 1 push-in: en aval
Nombre De Connexions	2
Position Du Raccordement	Haut
Nombre D'Entrée Mesure	2
Section De Câble	0,2...4 mm ² , souple sans extrémité de câble 0,2...6 mm ² , rigide
Longueur De Dénudage Des Fils	10 mm
Type D'Outil	Déconnexion: tournevis plat Raccordement: sans outil
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	400 V se conformer à EN/CEI 60947-7-1 300 V cURus 300 V CSA
[In] Courant Nominal	20 A se conformer à EN/CEI 60947-7-1 20 A cURus 20 A CSA

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Matière	Polyamide 6/6: boîtier isolant
Perte Diélectrique	0,01 à 1 MHz se conformer à CEI 60250 0,01 à 1 MHz se conformer à VDE 0303-T4
Constante Diélectrique	3,7 à 1 MHz
Résistivité	10000 MΩ.m se conformer à CEI 60093 10000 MΩ.m se conformer à VDE 0303-T30
Résistance De Surface	1000 GΩ se conformer à CEI 60093 1000 GΩ se conformer à VDE 0303-T30
Résistance De Glissement	500 CTI (> 400 kB) se conformer à CEI 60093 500 CTI (> 400 kB) se conformer à VDE 0303-T30
Tenue À La Flamme	V0, épaisseur 0,8 mm se conformer à UL 94
Poids Du Produit	9,3 g
Compatibilité De Gamme	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Accessoires Associés	Enveloppes Spacial

Environnement

Certifications Du Produit	CSA EAC cURus VDE GL
Tenue Diélectrique	1000 V se conformer à CEI 60243-1
Température De L'Air Ambiant Pour Le Fonctionnement	-40...130 °C se conformer à CEI 60216-1 -40...130 °C se conformer à VDE 0304-T21

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	0,8 cm
Largeur De L'Emballage 1	3,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	5,7 cm
Poids De L'Emballage 1	8,0 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	50
Hauteur De L'Emballage 2	4,8 cm
Largeur De L'Emballage 2	6,8 cm
Longueur De L'Emballage 2	32 cm
Poids De L'Emballage 2	434 g
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	1000
Hauteur De L'Emballage 3	30 cm
Largeur De L'Emballage 3	30 cm

Longueur De L'Emballage 3	40 cm
Poids De L'Emballage 3	9,188 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
✓	Produit Avec Composants Plastiques Sans Halogènes	

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises