

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Unica - interrupteur bipolaire - 16A - 2 mod - Blanc - méca seul

NU326218

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Gamme De Produit              | Unica                |
| Type De Produit Ou Équipement | Interrupteur         |
| Présentation Du Produit       | Mécanisme            |
| Type De Technologie           | Électromécanique     |
| Fonction Interrupteur         | Bipolaire 1 voie     |
| Nombre De Touches             | 1                    |
| Application                   | Éclairage            |
| Nuance De La Couleur          | Blanc (RAL 9003)     |
| Type D'Emballage              | Film plastique-boîte |

### Complémentaires

|                                              |                                                                                                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Courant Assigné D'Emploi                     | 16 AX                                                                                                   |
| Tension Assignée De Service (Us)             | 250 V                                                                                                   |
| Type De Réseau                               | CA                                                                                                      |
| Fréquence Du Réseau                          | 50/60 Hz                                                                                                |
| Durée De Vie Électrique                      | 20000 cycle, cos phi = 0,6                                                                              |
| Résistance D'Isolement                       | > 5 MΩ à 500 V                                                                                          |
| Tenue Diélectrique                           | 2000 V                                                                                                  |
| Capacité Coupe-Charge Minimum                | 200 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,3                                                         |
| Distance D'Ouverture                         | > 3 mm                                                                                                  |
| Commande                                     | Enjoliveur                                                                                              |
| Nombre De Modules                            | 2 modules                                                                                               |
| Raccordement                                 | Bornes à vis                                                                                            |
| Section De Câble                             | 0...4 mm² rigide câble<br>0...4 mm² souple câble                                                        |
| Matière                                      | CuZn5 Ag: bornes<br>Plastique anti-UV: enjoliveur de mécanisme<br>PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe |
| Marquage                                     | 0 - 1                                                                                                   |
| Finition De La Surface                       | Brillant                                                                                                |
| Traitement Spécifique - Intégré À La Matière | Non traité                                                                                              |
| Mode De Fixation                             | Clipsable                                                                                               |

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Largeur                                        | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hauteur                                        | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Profondeur                                     | 37,75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Profondeur D'Encastrement                      | 24,65 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Poids Du Produit                               | 0,0231 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement | -5...40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Température Ambiante De Stockage               | -5...50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Normes                                         | LV directive<br>CEI 60669-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Certifications Du Produit                      | CE<br>Aenor<br>EAC<br>NF<br>VDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Résistance Aux Agents Chimiques                | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

## Environnement

|                                 |                                                                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Degré De Protection (Ip)        | IP4x                                                                                                                         |
| Tenue Aux Chocs (Ik)            | IK04                                                                                                                         |
| Caractéristique D'Environnement | Huile<br>Résistant aux UV<br>Acétone<br>Savon liquide<br>Liquide de nettoyage pour vitres<br>Pétrole<br>Alcool<br>Décolorant |

## Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type D'Emballage 1             | PCE     |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1       |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 4 cm    |
| Largeur De L'Emballage 1       | 4,5 cm  |
| Longueur De L'Emballage 1      | 4,4 cm  |
| Poids De L'Emballage 1         | 24 g    |
| Type D'Emballage 2             | BB1     |
| Nb Produits Dans L'Emballage 2 | 10      |
| Hauteur De L'Emballage 2       | 7,9 cm  |
| Largeur De L'Emballage 2       | 18 cm   |
| Longueur De L'Emballage 2      | 18,5 cm |
| Poids De L'Emballage 2         | 329 g   |
| Type D'Emballage 3             | S03     |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Nb Produits Dans L'Emballage 3 | 80       |
| Hauteur De L'Emballage 3       | 30 cm    |
| Largeur De L'Emballage 3       | 30 cm    |
| Longueur De L'Emballage 3      | 40 cm    |
| Poids De L'Emballage 3         | 3,087 kg |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Développement durable



Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence   RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

|   |                                     |     |
|---|-------------------------------------|-----|
| ✓ | Sans Svhc Reach                     |     |
| ✓ | Sans Métaux Lourds Toxiques         |     |
| ✓ | Sans Mercure                        |     |
| ✓ | Information Sur Les Exemptions Rohs | Oui |

Certifications et normes

|                        |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation Reach       | Déclaration REACH                                                                                                                                                                          |
| Directive Rohs Ue      | Conforme<br>Déclaration RoHS UE                                                                                                                                                            |
| Régulation Rohs Chine  | Déclaration RoHS pour la Chine<br>Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)                                                              |
| Profil Environnemental | Profil environnemental du Produit                                                                                                                                                          |
| Deee                   | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Profil De Circularité  | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                                                                       |