

Fiche technique du produit

Spécifications



Pyros - Bloc de secours évacuation - led - SATI - IP66

OVA58946

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 1 juil. 2019

⚠ Fin de service le: 18 mai 2021

⚠ Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Type De Produit Ou Équipement	Bloc autonome d'éclairage de secours
Équipement Fournis	étiquette picto: homme fuite vers le bas
Fonction	Autotestable
Alimentation	Non maintenu
Nombre De Batteries	1 x 2,4 V 0,6 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Source Lumineuse	LED 2 0,5 W: lampe d'éclairage

Complémentaires

Type De Lampe	LED
Montage De L'Appareil	Saillie plafond Encastré faux plafond Encastré mural Saillie mural
Type De Plastron	Face avant transparente
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230 V CA 50 Hz
Puissance Consommée En Va	3,5 VA
Puissance Consommée En W	0,5 W
Autonomie	1 h
Temps De Charge	12 H
Flux Lumineux	45 lm
Classe D'Isolation Électrique	Classe II
Hauteur	235 mm
Largeur	133 mm
Profondeur	90 mm
Poids Du Produit	0,96 kg

Environnement

Tenue Au Feu	850 °C
Certifications Du Produit	NF Performance SATI NF Environnement

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Normes	NF EN 60598-1 NF EN 60598-2-22 EMC directive NF C 71-820 NF C 71-800 NF AEAS
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-5...30 °C
Tenue Aux Chocs Ik	IK10
Degré De Protection (Ip)	IP66

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	9,7 cm
Largeur De L'Emballage 1	14 cm
Longueur De L'Emballage 1	27 cm
Poids De L'Emballage 1	819 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Régulation Reach	Déclaration REACH	
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE	
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)	