

Fiche technique du produit

Spécifications



AccuSine PCS+ filtre actif plus - 200A - 380/480V - 50/60Hz - UL - T2 - armoire

PCSP200D5N2

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	AccuSine
Nom Du Produit	AccuSine PCS+
Type De Produit Ou Équipement	Filtre actif

Complémentaires

Type De Réseau	3P
Configuration Réseau	3 ou 4 fils
Tension Du Réseau	380...480 V CA
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz +/- 3 Hz détection automatique
Tension Maximale Admissible	1,1 x Un
Correction Neutre	Non fourni
Courant De Sortie Nominal Rms	200 A
Puissance Réactive Nominale	166 kvar 480 V CA 50/60 Hz
Modes De Fonctionnement	Correction du facteur de puissance Annulation des harmoniques Équilibrage du réseau principal
Emplacement De L'Installation	Intérieur
Installation Du Coffret	Posé au sol
Type De Protection	Disjoncteur de protection
Type De Déconnexion	Sectionneur rotatif
Capacité D'Interruption	200 kA
Dissipation De Chaleur	Plinthe arrière pour flux d'air forcé
Compatibilité Électromagnétique	Tests CEM réalisés, classe A se conformer à EN 61000-6-4
Accessibilité	Avant
Emplacement Du Raccordement	Haut ou bas

Environnement

Degré De Protection De L'Armoire	UL type 2
Caractéristique D'Environnement	Fonctionnement: 3C2 se conformer à CEI 60721-3-3 Fonctionnement: 3S2 se conformer à CEI 60721-3-3 Stockage: 3C3 se conformer à CEI 60721-3-3 Stockage: 3S3 se conformer à CEI 60721-3-3
Altitude De Fonctionnement	<= 1000 m 1 % par 100m

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Température De Fonctionnement	0...40 °C 0...50 °C maximum avec réduction de courant de 2 % par °C
Humidité Relative	0...95 %
Protection Pcba	Double vernissage
Normes	CSA C22.2 No 60947-1-07 EN 61000-6-4 UL 508 UL 60947-1 CSA C22.2 No 14 EN 60439-1
Certifications Du Produit	cULus ABS CE RCM
Température Ambiante De Stockage	-20...60 °C
Poids Du Produit	355 kg
Hauteur	2100 mm
Largeur	900 mm
Couleur	Gris clair (RAL 7035)
Profondeur	600 mm

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	233,1 cm
Largeur De L'Emballage 1	119,4 cm
Longueur De L'Emballage 1	119,4 cm
Poids De L'Emballage 1	475,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

 Sans Métaux Lourds Toxiques

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Directive Rohs Ue Conforme
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Deee Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.