

# Fiche technique du produit

Spécifications



PratiKa - fiche mobile industrielle droite  
16 A - 3P+N+T - 100-130 V  
CA - IP67

PKE16M715

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2022

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

## Principales

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Gamme                         | PratiKa       |
| Type De Produit Ou Équipement | Fiche banane  |
| Nom De L'Appareil             | fiche PratiKa |
| Catégorie De Fiche, Prise     | Basse tension |
| Description Des Pôles         | 3P+N+T        |
| Type De Réseau                | CA            |
| Norme De Prise                | Industriel    |

## Complémentaires

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Forme De Boîte À Bouton, Prise, Fiche  | Droit                                           |
| Courant Nominal (In)                   | 16 A                                            |
| Tension Assignée De Service (Us)       | 100...130 V                                     |
| Fréquence Du Réseau                    | 50/60 Hz                                        |
| Position Horaire Du Contact À La Terre | 4 h                                             |
| Matière De Fiche, Prise                | Enveloppe : polymère technique auto-extinguible |
| Matière Des Contacts                   | Manchons : laiton                               |
| Raccordement                           | Vis imperdables                                 |
| Section De Câble                       | 1...4 mm²                                       |
| Diamètre Extérieur Du Câble            | 8...15 mm                                       |
| Entrée De Câble                        | Défecteur<br>Presse-étoupe                      |
| Type De Filetage                       | Pg 21                                           |
| Poids Du Produit                       | 0,22 kg                                         |
| Hauteur                                | 142 mm                                          |
| Largeur                                | 89 mm                                           |
| Profondeur                             | 89 mm                                           |
| Couleur                                | Gris (RAL 7035)                                 |
| Code Couleur Tension                   | Jaune                                           |

## Environnement

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Normes                        | CEI 60309-2<br>CEI 60309-1                   |
| Degré De Protection Ip        | IP67 se conformer à CEI 60529                |
| Tenue Aux Chocs Ik            | IK08 conforming to EN 62262                  |
| Tenue Au Feu                  | 850 °C se conformer à CEI 60695-2-11         |
| Humidité Relative             | 50 % à 40 °C<br>70 % à 30 °C<br>90 % à 20 °C |
| Altitude De Fonctionnement    | 2000 m                                       |
| Température De Fonctionnement | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C             |

## Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type D'Emballage 1             | PCE     |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1       |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 26,3 cm |
| Largeur De L'Emballage 1       | 27 cm   |
| Longueur De L'Emballage 1      | 17 cm   |
| Poids De L'Emballage 1         | 220 g   |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Développement durable



Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence   RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être



Information Sur Les Exemptions  
Rohs

Oui

Certifications et normes

|                        |                                                                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation Reach       | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                                                |
| Directive Rohs Ue      | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)                                                                                                 |
| Régulation Rohs Chine  | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |
| Profil Environnemental | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                                                                                |
| Profil De Circularité  | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                                             |