

Fiche technique du produit

Spécifications



V 16E 24VCC SINK BORN

TSXDEY16D2C

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 31 déc. 2017

⚠ Fin de service imminente: 31 déc. 2025

⚠ Arrêt de fabrication consulter si stock

Statut commercial: Arrêt de fabrication consulter si stock

Principales

Gamme De Produit	Plateforme d'automatisme Modicon Premium
Type De Produit Ou Équipement	Module d'entrées numériques
Nombre Entrées Tor	16 résistif isolé se conformer à EN/CEI 61131-2 type 2 16 résistif isolé
Tension Entrées Numériques	24 V CC négatif 24 V CA
Fréquence Réseau	50/60 Hz 47...63 Hz CA
Alimentation Électrique Du Capteur	19...30 V CC 20...26 V CA
Compatibilité De L'Entrée Numérique	Avec détecteurs de proximité à 2 fils/3 fils se conformer à EN/CEI 60947-5-2
Courant D'Entrée Tor	15 mA CA 16 mA CC

Complémentaires

Tension État 1 Garanti	<= 10 V CC 10 V CA
Etat Actuel 1 Garanti	>= 6,5 mA CC 6 mA CA
Tension État 0 Garanti	>= 19 V CC 5 V CA
Etat Actuel 0 Garanti	<= 2 mA CC 4 mA CA
Impédance D'Entrée	1600 Ohm à phase 1
Temps De Réponse	4 ms <= 7 ms
Isalotion Resistance	< 10 MΩ 500 V CC
Puissance Dissipée	(1 W + 0,4 W x nb de canaux utilisés) CC 0,89 W CA
Raccordement Électrique	Bornier à vis
Marquage	CE
Consommation Électrique	135 mA à 24 V CC
Format Du Module	Standard
Poids Du Produit	0,31 kg

Environnement

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Tenue Diélectrique	1500 V CA à 50/60 Hz
Normes	93/68/EEC 73/23/EEC CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe D EN/CEI 61131-2 89/336/EEC 92/31/EEC CSA C22.2 No 142 CEI 60664 UL 508 CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe B CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe A CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe C
Certifications Du Produit	LR BV RINA ABS RMRS DNV GL
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	0...60 °C
Température Ambiante De Stockage	-25...70 °C
Humidité Relative	10...95 % sans condensation pendant le fonctionnement 5...95 % sans condensation pendant le stockage
Altitude De Fonctionnement	0...2000 m
Traitement De Protection	Vernis revêtement Humiseal 1A33 TC
Degré De Protection (Ip)	IP20
Degré De Pollution	2

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	5,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	18,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	25,5 cm
Poids De L'Emballage 1	438,0 g
Type D'Emballage 2	S02
Nb Produits Dans L'Emballage 2	4
Hauteur De L'Emballage 2	15 cm
Largeur De L'Emballage 2	30 cm
Longueur De L'Emballage 2	40 cm
Poids De L'Emballage 2	2,178 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------


Fiche technique du produit

TSXDEY16D2C

Encombrements

Racks standards et extensibles pour montage de modules

Dimensions des modules et des racks




- (1) Avec modules bornier à vis
- (2) Profondeur maximale avec tous types de modules et leurs connectiques associées

Schémas de raccordement

Module à 16 voies d'entrées TOR 24 VCC

Schéma de câblage



FU1 Fusible à fusion rapide 0,5 A