

# Fiche technique du produit

Spécifications



## VarSet BASE 75kvar Fixe 400V/ 50Hz SAH 2.7

VLVB329

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Tension Du Réseau	400 V CA 50 Hz 415 V CA 50 Hz
Puissance Réactive	75 kvar
Mode Opérateur	Fixe
Gamme De Produit	PowerLogic
Nom De L'Appareil	fixed capacitor bank with detuned reactor

### Complémentaires

Niveau De Pollution Du Réseau	Pollué
[Gh/Sn] Taux De Pollution Harmonique	25...50 %
[Thdu] Distorsion Harmonique Totale	5...8 %
Facteur De Réglage	2,7
Fréquence De Réglage	135 Hz
Capacitor Technology	Renforcé + selfs anti-harmoniques
Type De Protection Par Étape	Surcharge: étape disjoncteur Court-circuit: étape disjoncteur
Description Des Pôles	3P
Tolérance Sur La Valeur De La Capacité	- 5 % à 10 %
[Ui] Tension D'Isolement	690 V
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	2,5 kV
Tension Maximale Admissible	1,1 x Un (8 heures sur 24 heures) se conformer à CEI 60831
Courant Permanent Maximal [Imp]	1,8 x In à 400 V se conformer à CEI 60831
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Emplacement Du Raccordement	Haut ou bas
Poids Max	319 kg
Hauteur	1200 mm
Largeur	800 mm condensateur: 800 mm self anti-harmonique:
Profondeur	300 mm

### Environnement

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

<b>Normes</b>	CEI 61439-1 CEI 61439-2 CEI 61921
<b>Emplacement De Montage</b>	Intérieur
<b>Tenue Aux Chocs (Ik)</b>	IK10
<b>Humidité Relative</b>	0...95 %
<b>Altitude De Fonctionnement</b>	<= 2000 m
<b>Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement</b>	-5...40 °C
<b>Température Ambiante Moyenne En Fonctionnement</b>	35 °C (sur 24 heures)

## Emballage

<b>Type D'Emballage 1</b>	PCE
<b>Nb Produits Dans L'Emballage 1</b>	1
<b>Hauteur De L'Emballage 1</b>	1,0 cm
<b>Largeur De L'Emballage 1</b>	2,0 cm
<b>Longueur De L'Emballage 1</b>	3,0 cm
<b>Poids De L'Emballage 1</b>	319,0 kg

## Garantie contractuelle

<b>Garantie</b>	18 mois
-----------------	---------

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

---

### Directive Rohs Ue

Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE

---

### Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

---