

# Fiche technique du produit

Spécifications



## RELAIS UNIVERSEL 2 CO (FASTON) 24 V DC

RUMF2AB1BD

! La production de ce produit a été arrêtée le: 23 janv. 2021

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

! Arrêt de commercialisation

### Principales

Gamme De Produit	Harmony Relay
Nom De Gamme	Universal
Type De Produit Ou Équipement	Relais enfichable
Nom De L'Appareil	RUM
Description Des Contacts	2 "O/F"
[Uc] Tension Circuit De Commande	24 V cc
[Ithe] Courant Thermique D'Emploi Sous Enveloppe	10 A à -40...55 °C
Etat Led	Sans
Type De Commande	Bouton de test verrouillable
Coefficient D'Utilisation	20 %

### Complémentaires

Forme Des Broches	Plat
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	250 V se conformer à CEI 300 V se conformer à CSA 300 V se conformer à UL
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	4 kV
Matière Des Contacts	AgNi
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	10 A AC-1/DC-1 ("F") se conformer à CEI 12 A à 28 V DC-1 se conformer à UL 16 A à 277 V AC-1 se conformer à UL 5 A AC-1/DC-1 ("O") se conformer à CEI
Courant Commuté Minimum	10 mA
Tension De Coupure Maximale	250 V CA se conformer à CEI 250 V CC se conformer à CEI
Tension De Commutation Minimale	17 V
Charge Nominale Résistive	10 A à 250 V CA 10 A à 28 V CC
Pouvoir De Commutation Maximum	2500 VA CA 280 W CC
Capacité De Commutation Minimum	170 mW
Vitesse De Commande	<= 18000 cycles/heure sans charge <= 1200 cycles/heure sous-charge
Endurance Mécanique	5000000 cycle

<b>Durée De Vie Électrique</b>	100000 cycle pour résistive charge
<b>Consommation Moyenne De La Bobine En W</b>	1,4 W
<b>Seuil De Tension De Retombée</b>	>= 0,1 Uc CC
<b>Temps De Fonctionnement</b>	20 ms
<b>Résistance Moyenne De La Bobine</b>	470 Ohm à 20 °C +/- 10 %
<b>Limites De La Tension Assignée D'Emploi</b>	19,2...26,4 V CC
<b>Catégorie De Protection</b>	RT I
<b>Données De Fiabilité De La Sécurité</b>	B10d = 100000
<b>Position De Montage</b>	Toutes positions
<b>Poids Du Produit</b>	0,08 kg

## Environnement

<b>Tenue Diélectrique</b>	1500 V CA entre contacts 1550 V CA entre bobine et contact 1550 V CA entre pôles
<b>Certifications Du Produit</b>	GOST CSA UL
<b>Normes</b>	EN/CEI 61810-1 UL 508 CSA C22.2 No 14
<b>Température Ambiante De Stockage</b>	-40...85 °C
<b>Température De Fonctionnement</b>	-40...55 °C
<b>Tenue Aux Vibrations</b>	3 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz) 10 cycles en fonctionnement se conformer à EN/CEI 60068-2-27 4 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz) 10 cycles hors fonctionnent se conformer à EN/CEI 60068-2-27
<b>Degré De Protection Ip</b>	IP40 se conformer à EN/CEI 60529
<b>Tenue Aux Chocs Mécaniques</b>	10 gn pour en marche 10 gn pour non fonctionnant
<b>Degré De Pollution</b>	3

## Garantie contractuelle

<b>Garantie</b>	18 months
-----------------	-----------