

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony Relay RXG - relais interface - embrochable - 2OF - 5A - 220VAC

RXG25M7

❗ Arrêt de commercialisation

❗ La production de ce produit a été arrêtée le: 1 juil. 2020

❗ Fin de service le: 30 sept. 2023

Statut commercial: Arrêt de com.

Principales

Gamme De Produit	Relais électromécanique Harmony
Nom De Gamme	Relais d'interface
Type De Produit Ou Équipement	Relais enfichable
Nom De L'Appareil	RXG
Description Des Contacts	2 "O/F"
[Ithe] Courant Thermique D'Emploi Sous Enveloppe	5 A à -40...55 °C

Complémentaires

[Ie] Courant Assigné D'Emploi	5 A à 30 V (DC) se conformer à UL 5 A à 30 V (DC) se conformer à CEI 5 A à 250 V (AC) se conformer à CEI 5 A à 250 V (AC) se conformer à UL
Durée De Vie Électrique	100000 cycle pour "F" résistive charge à 55 °C 100000 cycle pour "O" résistive charge à 55 °C
Résistance De La Bobine	21000 Ohm +/- 15 %
Tenue Aux Chocs Mécaniques	20 gn en marche 100 gn pas en fonctionnement
Position De Montage	Toutes positions
Consommation Moyenne En Va	0,82 VA 60 Hz
Plage De Tension Du Circuit De Commande	0,8 à 1,1 Uc CA
[Uc] Tension Circuit De Commande	220 V CA 50/60 Hz
Couleur Du Capot	Transparent
Seuil De Tension De Retombée	>= 0,3 Uc CA
Courant De Charge	5 A à 250 V CA
Capacité De Commutation Minimum	50 mW à 10 mA, 5 V CC
Pouvoir De Commutation Maximum	1 250 VA
Valeur Du Couple	0,8 N.m
Résistance D'Isolément	1000 MΩ à 500 V CC
Endurance Mécanique	10000000 cycle
Données De Fiabilité De La Sécurité	B10d = 100000
Catégorie De Surtension	III

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Tension De Coupure Maximale	250 V CA 30 V CC
Catégorie De Protection	RT I
Vitesse De Commande	<= 1800 cycles/heure sous-charge <= 18000 cycles/heure sans charge
Coefficient D'Utilisation	20 %
Degré De Pollution	2
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	250 V se conformer à CEI 300 V se conformer à CSA 300 V se conformer à UL
Tenue Diélectrique	1000 V CA entre contacts avec microcoupure 5000 V CA entre bobine et contact avec isolement renforcé 3000 V CA entre pôles avec isolement de base
Niveaux De Test	Niveau A groupe de montage
Présentation Du Produit	Produit complet
Matière Des Contacts	Alliage d'argent (AgSnO2In2O3)
Poids Du Produit	0,019 kg

Environnement

Normes	UL 508 CSA C22.2 No 14 CEI 61810-1
Certifications Du Produit	CSA CE UL EAC DNV-GL
Température Ambiante De Stockage	-40...85 °C
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-40...70 °C
Degré De Protection (Ip)	IP40
Humidité Relative	10...85 %
Tenue Aux Vibrations	3 gn, amplitude = +/-0,75 mm (f = 10...150 Hz)en marche 5 gn, amplitude = +/-0,75 mm (f = 10...150 Hz)pas en fonctionnement

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,45 cm
Largeur De L'Emballage 1	9,25 cm
Longueur De L'Emballage 1	8,6 cm
Poids De L'Emballage 1	219 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	3,5 cm
Largeur De L'Emballage 2	8,6 cm
Longueur De L'Emballage 2	9,3 cm
Poids De L'Emballage 2	220 g

Type D'Emballage 3	S01
Nb Produits Dans L'Emballage 3	240
Hauteur De L'Emballage 3	15 cm
Largeur De L'Emballage 3	15 cm
Longueur De L'Emballage 3	40 cm
Poids De L'Emballage 3	5,18 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH


Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui


Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Dimensions




Wiring Diagram



Performance Curves

Performance Curves


Maximum Switching Capacity



X : Switching voltage (V)
Y : Switching current (A)
(1) AC Resistive Load
(2) AC Inductive Load cos(Ø)=0.4
(3) DC Resistive Load
(4) DC Inductive Load (L/R=7ms)

Life Expectancy


Resistive Load



X : Contact Current (A)
Y : Operating Cycle Number

Life Expectancy

Inductive Load




X : Contact Current (A)
Y : Operating Cycle Number

NOTE: These are typical curves, actual durability depends on load, environment, duty cycle, etc.

Coil Operating Range

AC Coil Operating Range VS Ambient Temperature



X : Ambient temperature (°C)
Y : Coil voltage (U/Uc)
(1) Permitted operating range area