

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Tension du réseau	400 V - CA à 50 Hz 415 V - CA à 50 Hz
Puissance réactive	6 kvar
Mode opératoire	Automatique
Gamme de produits	VarSet
Nom abrégé de l'appareil	VarSet automatique

Complémentaires

Niveau de pollution du réseau	Peu pollué
[Gh/Sn] Taux de pollution harmonique	0...25 %
[THDU] Distorsion harmonique totale	0...5 %
Séquences du gradin	1.1
Puissance par gradin	3 kvar
Composition du gradin	2x3
Technologie du condensateur	Renforcé
Type de protection par étape	Surcharge: contrôle harmonique de VarPlus Logic Court-circuit: principal disjoncteur
Description des pôles	3P
Tolérance sur la valeur de la capacité	- 5 % à 10 %
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV
Tension maximale admissible	1.1 x Un (8 heures sur 24 heures) se conformer à IEC 60831
Courant permanent maximal [Imp]	1.3 x In à 400 V conformément à IEC 60831
Couleur	RAL 9003 (blanc)
Emplacement du raccordement	Haut ou bas
Poids maximum	57 kg
Hauteur	650 mm
Largeur	450 mm
Profondeur	250 mm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environnement

Normes	IEC 61921 NF EN 61439-2 CEI 61439-1
Emplacement de montage	Intérieur
Tenue aux choc IK	IK10
Humidité relative	0...95 %
Altitude de fonctionnement	<= 2000 m
Température de fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante moyenne en fonctionnement	Sur 24 heures : 35 °C

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------