


Fiche technique du produit

Spécifications



10 UNITS T-SLOT NUTS SLOT SIZE 6 M6

VW33MF010T6N6

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Lexium déplacement linéaire
Type De Produit Ou Équipement	Écrou rainure en T
Produit Pour Application Spécifique	Pour monter l'axe sur un support fixe
Catégorie D'Accessoire / Pièce Détachée	Accessoires de maintenance
Screw Type	M6

Complémentaires

Product Compatibility	PAS 43 axe linéaire, dimension extérieure : 80 x 80 mm CAS 43 axe linéaire, dimension extérieure : 80 x 80 mm
Gamme Compatible	Lexium CAS Lexium PAS
Largeur	6 mm

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	6,6 cm
Largeur De L'Emballage 1	19,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	13,0 cm
Poids De L'Emballage 1	122,0 g
Type D'Emballage 2	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 2	36
Hauteur De L'Emballage 2	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	40,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	60,0 cm
Poids De L'Emballage 2	5,314 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.


[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
✓	Sans Pvc	
Régulation Reach		Déclaration REACh
Directive Rohs Ue		Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine		Déclaration RoHS pour la Chine

Encombrements

Dimensions



Dimensions en mm

B	H	L	LA	ØD
10,6	6,4	17	5,5	M6

Dimensions en pouces

B	H	L	LA	ØD
0,42	0,25	0,67	0,22	M6