

Fiche technique du produit

Spécifications



VarSet batterie de condensateurs Fixe 150kvar SAH 3,8 400V 50Hz

VLVFF4P03510AB

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2018

⚠ Fin de service le: 31 déc. 2018

⚠ Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Tension Du Réseau	400 V CA 50 Hz 415 V CA 50 Hz
Puissance Réactive	150 kvar
Mode Opérateur	Fixe
Gamme	PowerLogic
Nom De L'Appareil	fixed capacitor bank with detuned reactor
Type De Produit Ou Équipement	Batterie de condensateurs

Complémentaires

Niveau De Pollution Du Réseau	Pollué
[Gh/Sn] Taux De Pollution Harmonique	25...50 %
Distorsion Harmonique Totale De La Tension [THdu]	4...7 %
Facteur De Réglage	3,8
Fréquence De Réglage	190 Hz
Puissance Par Gradin	150 kvar
Composition Du Gradin	150
Emplacement Du Raccordement	Bas
Technologie Des Condensateurs	PowerLogic PFC Capacitor + Detuned Reactor
Description Des Pôles	3P
Tolérance Sur La Valeur De La Capacité	- 5 % à 10 %
[U _i] Tension D'Isolation	690 V
[U _{imp}] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	8 kV
Tension Maximale Admissible	1,1 x Un (8 heures sur 24 heures) se conformer à CEI 60831
Courant Permanent Maximal [I _{mp}]	Condensateur: 1,8 x In à 480 V se conformer à CEI 60831 Batterie: 1,19 x In à 400 V se conformer à CEI 61439-2 Batterie: 1,19 x In à 415 V se conformer à CEI 61439-2
Protection De L'Entrée Principale	Sans protection
[I _{cw}] Courant Assigné De Courte Durée Admissible	30 kA à 1s (I _{cw})
Accessibilité	Avant
Couleur	Gris (RAL 7035)
Poids Max	334 kg

Hauteur	1300 mm
Largeur	800 mm condensateur: 800 mm self anti-harmonique:
Profondeur	300 mm
Equipelement Inclus	Transformateur auxiliaire
Tension Transformateur Interne	400/230 V - 400 VA
Fonctions Disponibles	Contact groupe électrogène Contact d'alarme

Environnement

Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2 CEI 61921
Certifications Du Produit	EAC ASEFA CE
Emplacement De Montage	Intérieur
Degré De Protection Ip	Sécurité: IPxx B Environnement: IP54
Tenue Aux Chocs (Ik)	IK10
Humidité Relative	0...95 %
Altitude De Fonctionnement	<= 2000 m
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-5...45 °C
Température Ambiante Moyenne En Fonctionnement	35 °C (annuel) 45 °C (sur 24 heures)

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
-----------------	---------