


Fiche technique du produit

Spécifications

FILTRE PASSIF 72A 400V



VW3A4627

⚠ Fin de service le: 24 nov. 2021

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

⚠ Arrêt de commercialisation

Principales

Type De Produit Ou Équipement	Filtre passif
Application Spécifique Du Produit	Réduction des harmoniques de courant

Complémentaires

Compatibilité De Gamme	Altivar 71 Altivar 61
[Us] Tension D’Alimentation	400 V +/- 10 %
Fréquence D’Alimentation	50 Hz +/- 5 %
Quantité Par Variateur	1 filtre par moteur pour ATV61HD30N4 1 filtre par moteur pour ATV61HD37N4 1 filtre par moteur pour ATV61WD30N4 1 filtre par moteur pour ATV61WD30N4C 1 filtre par moteur pour ATV61WD37N4 1 filtre par moteur pour ATV61WD37N4C 1 filtre par moteur pour ATV71HD30N4 1 filtre par moteur pour ATV71HD37N4 1 filtre par moteur pour ATV71WD30N4 1 filtre par moteur pour ATV71WD37N4
[In] Courant Assigné D’Emploi	72 A
Nombre De Phases Réseau	3 phases
Thdi	10 % pour ATV61HD30N4 ATV61H moteur: 30 kW/40 hp 10 % pour ATV61HD37N4 ATV61H moteur: 37 kW/50 hp 10 % pour ATV71HD30N4 ATV71H moteur: 30 kW/40 hp 10 % pour ATV71HD37N4 ATV71H moteur: 37 kW/50 hp 10 % pour ATV71WD30N4 ATV71W moteur: 30 kW/40 hp 10 % pour ATV71WD37N4 ATV71W moteur: 37 kW/50 hp 5 % pour ATV61WD30N4 ATV61W moteur: 30 kW/40 hp 5 % pour ATV61WD30N4C ATV61W moteur: 30 kW/40 hp 5 % pour ATV61WD37N4 ATV61W moteur: 37 kW/50 hp 5 % pour ATV61WD37N4C ATV61W moteur: 37 kW/50 hp
Courant Maximal	1,5 x courant nominal
Rendement	98 %
Facteur De Puissance	1 (150 % de courant réseau) 0,85 (75 % de courant réseau) 0,99 (100 % de courant réseau)
Raccordement Électrique	bornier, capacité de raccordement: 50 mm²
Classe D’Isolation Électrique	Classe F
Poids Du Produit	88 kg

Environnement

Degré De Protection Ip	IP20
------------------------	------

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Humidité Relative	5...85 % sans condensation
Température De L'Air Ambiant Pour Le Fonctionnement	40...55 °C (avec réduction de courant de 3 % par °C) 5...40 °C (sans réduction de courant)
Température Ambiante Pour Le Stockage	-25...55 °C
Altitude De Fonctionnement	<= 1000 m sans réduction de courant > 1000...4000 m avec réduction de courant de 5 % tous les 1 000 m

Emballage


Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Encombrements

Dimensions



Dimensions en mm

a	a1	G
938	840	772,5

Dimensions en in.

a	a1	G
36,93	33,07	30,41

Montage et périmètre de sécurité

Précautions de montage

Montage vertical uniquement

