Fiche technique du produit

Spécifications

FILTRE PASSIF 101A 400V



VW3A4628

La production de ce produit a été arrêtée le: 31 déc. 2014

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Arrêt de commercialisation

Principales

Type De Produit Ou Équipement	Filtre passif
Application Spécifique Du Produit	Réduction des harmoniques de courant

Complémentaires

Compatibilité De Gamme	Altivar 61 Altivar 71
[Us] Tension D'Alimentation	400 V +/- 10 %
Fréquence D'Alimentation	50 Hz +/- 5 %
Quantité Par Variateur	1 filtre par moteur pour ATV61HD45N4 1 filtre par moteur pour ATV61HD55N4 1 filtre par moteur pour ATV61WD45N4 1 filtre par moteur pour ATV61WD45N4C 1 filtre par moteur pour ATV61WD55N4 1 filtre par moteur pour ATV61WD55N4C 1 filtre par moteur pour ATV71HD45N4 1 filtre par moteur pour ATV71HD55N4 1 filtre par moteur pour ATV71WD45N4 1 filtre par moteur pour ATV71WD55N4
[In] Courant Assigné D'Emploi	101 A
Nombre De Phases Réseau	3 phases
Thdi	10 % pour ATV61HD45N4 ATV61H moteur: 45 kW/60 hp 10 % pour ATV61HD55N4 ATV61H moteur: 55 kW/75 hp 10 % pour ATV71HD45N4 ATV71H moteur: 45 kW/60 hp 10 % pour ATV71HD55N4 ATV71H moteur: 55 kW/75 hp 10 % pour ATV71WD45N4 ATV71W moteur: 45 kW/60 hp 10 % pour ATV71WD55N4 ATV71W moteur: 55 kW/75 hp 5 % pour ATV61WD45N4 ATV61W moteur: 45 kW/60 hp 5 % pour ATV61WD45N4C ATV61W moteur: 45 kW/60 hp 5 % pour ATV61WD55N4 ATV61W moteur: 55 kW/75 hp 5 % pour ATV61WD55N4C ATV61W moteur: 55 kW/75 hp
Courant Maximal	1,5 x courant nominal
Rendement	98 %
Facteur De Puissance	1 (150 % de courant réseau) 0,85 (75 % de courant réseau) 0,99 (100 % de courant réseau)
Raccordement Électrique	fils nus (diamètre: 12,5 mm
Classe D'Isolation Électrique	Classe F
Poids Du Produit	150 kg

Environnement

Degré De Protection Ip	IP20

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Humidité Relative	5…85 % sans condensation
Température De L'Air Ambiant Pour Le Fonctionnement	40…55 °C (avec réduction de courant de 3 % par °C) 5…40 °C (sans réduction de courant)
Température Ambiante Pour Le Stockage	-25…55 °C
Altitude De Fonctionnement	<= 1000 m sans réduction de courant > 1000…4000 m avec réduction de courant de 5 % tous les 1 000 m

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1

Garantie contractuelle

Garantie	18 months

Fiche technique du produit

VW3A4628

Encombrements

Dimensions



Dimensions en mm

a	a1	b	b1	c	c1	G	G1	J
1 060	830	400	390	393	345	395	377	370

Dimensions en in.

a	a1	b	b1	c	c1	G	G1	J
41,73	32,68	15,74	15,35	15,47	13,58	15,55	14,84	14,57

Fiche technique du produit

VW3A4628

Montage et périmètre de sécurité

Précautions de montage

Montage horizontal ou vertical