

Fiche technique du produit

Spécifications



Altivar - filtre d'entrée CEM - alimentation triphasé - 300A

VW3A4710

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Altivar
Type De Produit Ou Équipement	Filtre CEM d'entrée
Compatibilité De Gamme	Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900
Compatibilité Produit	Variateur de vitesse ATV630 montage au mur, moteur: 160 kW, 380...480 V Variateur de vitesse ATV630 montage au mur, moteur: 75 kW, 200...240 V Variateur de vitesse ATV930 montage au mur, moteur: 160 kW, 380...480 V Variateur de vitesse ATV930 montage au mur, moteur: 75 kW, 200...240 V
Application Spécifique Du Produit	Filtre d'interférence radio d'entrée
Courant Nominal (In)	305 A
Nombre De Phases Réseau	Triphasé

Complémentaires

Raccordement Électrique	Une barre en cuivre M12
Longueur Maximale Du Câble Moteur	150 m câble moteur blindé 4 kHz se conformer à CEI 61800-3 catégorie C2, 380...480 V 300 m câble moteur blindé 4 kHz se conformer à CEI 61800-3 catégorie C3, 380...480 V 150 m câble moteur blindé 4 kHz se conformer à CEI 61800-3 catégorie C2, 200...240 V 300 m câble moteur blindé 4 kHz se conformer à CEI 61800-3 catégorie C3, 200...240 V 50 m câble moteur blindé 4 kHz se conformer à CEI 61800-3 catégorie C1, 200...240 V
Courant De Fuite À La Terre Maximal	27,8 mA à 400 V 50 Hz TN 27,8 mA à 400 V 50 Hz TT
Tension D'Alimentation	200...240 V 380...480 V
Tolérance	10 %
Robustesse Mécanique	Chocs classe 3M4 se conformer à CEI 60721-3-3 Vibrations classe 3M4 se conformer à CEI 60721-3-3
Largeur	260 mm
Hauteur	520 mm
Profondeur	117 mm
Poids Du Produit	17 kg

Environnement

Degré De Protection Ip	IP00
Humidité Relative	5...95 % sans condensation se conformer à CEI 61800-5-1

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Température De L'Air Ambiant Pour Le Fonctionnement	-10...50 °C (sans réduction de courant) 50...60 °C (avec réduction de courant de 1,5 % par °C)
Température Ambiante De Stockage	-40...70 °C
Altitude De Fonctionnement	0...1000 m sans réduction de courant 1000...4000 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
Normes	CEI 61800-3

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	20,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	56,200 cm
Longueur De L'Emballage 1	33,200 cm
Poids De L'Emballage 1	20,000 kg
Type D'Emballage 2	P06
Nb Produits Dans L'Emballage 2	8
Hauteur De L'Emballage 2	105,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	60,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	80,000 cm
Poids De L'Emballage 2	168,500 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.


[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Régulation Reach		
Déclaration REACH		
Directive Rohs Ue		
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)		
Déclaration RoHS UE		
Régulation Rohs Chine		
Déclaration RoHS pour la Chine		

Encombrements

Dimensions



Dimensions en mm


A	B	C	A1	B1	Ø
260	520	117	235	120	12

Dimensions en pouces

A	B	C	A1	B1	Ø
10,2	20,4	4,6	9,3	4,7	0,47

Schémas de raccordement

Schéma recommandé



- (1) Filtre
- (2) Variateur