

Fiche technique du produit

Spécifications



Magelis - boîtier de distribution - 24V - pour XBTGH

XBTZGJBOX

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2022

⚠ Fin de service imminente: 31 déc. 2026

⚠ Arrêt de fabrication consulter si stock

Statut commercial: Arrêt de fabrication consulter si stock

Principales

Gamme De Produit	Magelis XBTGH
Type De Produit Ou Équipement	Boîtier de distribution
Application Spécifique Du Produit	Pour panneau portatif avancé XBTGH

Complémentaires

[Us] Tension D'Alimentation	24 V CC
Limites De La Tension D'Alimentation	19,2...28,8 V
Courant À L'Appel	30 A
Puissance Consommée En W	6,3 W
Raccordement Électrique	1 connecteur connecteur à 24 broches panneau portatif 1 connecteur RJ45 Ethernet TCP/IP 1 connecteur mâle SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485 <= 115,2 kbits/s liaison en série COM1 Bornier à vis 24 entrées/sorties
Port Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
Matière Du Coffret	PPT
Mode De Fixation	Par 4 vis M4, monté sur panneau d'une épaisseur de 1,5 à 10 mm À clipser, monté sur rail DIN symétrique 35 mm
Marquage	CE

Environnement

Immunité Aux Micro-Coupures	10 ms
Normes	FCC Class A EN 61131-2 CEI 61000-6-2 UL 508
Certifications Du Produit	cULus C-Tick
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	0...50 °C
Température Ambiante De Stockage	-20...60 °C
Altitude De Fonctionnement	<= 2000 m
Degré De Protection Ip	IP20 (panneau arrière) IP65 (face avant)
Tenue Aux Chocs Mécaniques	15 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Tenue Aux Vibrations	1 gn (f = 9...150 Hz) 3,5 mm (f = 5...9 Hz)
Humidité Relative	0...90 % sans condensation ou eau d'égouttage
Tenue Aux Décharges Électrostatiques	6 kV se conformer à CEI 61000-4-2 niveau 3
Tenue Aux Champs Électromagnétiques Rayonnés	10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3
Tenue Aux Transitoires Rapides	2 kV se conformer à CEI 61000-4-4 niveau 3

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	17,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	22,500 cm
Longueur De L'Emballage 1	27,000 cm
Poids De L'Emballage 1	1,184 kg
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	2
Hauteur De L'Emballage 2	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,000 cm
Poids De L'Emballage 2	2,900 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie