

Fiche technique du produit

Spécifications



INTERRUPTEUR SECURITE RETRAIT A 3H CLE 520

XCKJ1424296001

- !

La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2013
- !

Fin de service le: 31 déc. 2014

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme De Produit	Fins de course Telemecanique XC Standard
Nom De Gamme	Format standard
Type De Produit Ou Équipement	Commutateur de fin de course
Nom De L'Appareil	XCKJ
Matière	Métal
Matière Du Corps	Zamak
Matière De La Tête	Zamak
Mode De Fixation	Par le corps
Fonctionnement Des Contacts	À action brusque

Complémentaires

Forme D'Isolation Entre Contacts	Zb
Nombre De Positions	1
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	3 A à 240 V, AC-15, A300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A 0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
[Ithe] Courant Thermique D'Emploi Sous Enveloppe	10 A
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	300 V se conformer à UL 508 500 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1 300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
Résistance Maximale Entre Bornes	25 MΩ se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	6 kV se conformer à CEI 60664 6 kV se conformer à CEI 60947-1
Protection Contre Les Courts-Circuits	10 A cartouche fusible, type gG
Durée De Vie Électrique	5000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 120 V, 4 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C 5000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 24 V, 10 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C 5000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 48 V, 7 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
Largeur	43 mm
Hauteur	84 mm
Profondeur	36 mm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids Du Produit	0,455 kg
Description Des Bornes Iso N°1	(13-14)NO (11-12)NC

Environnement

Tenue Aux Chocs Mécaniques	50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Tenue Aux Vibrations	25 gn (f= 10...500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Degré De Protection Ip	IP66 se conformer à CEI 60529
Tenue Aux Chocs Ik	IK07 conforming to EN 50102
Catégorie De Surtension	Classe I se conformer à CEI 61140 Classe I se conformer à NF C 20-030
Température Ambiante De Fonctionnement	-25...70 °C
Température Ambiante De Stockage	-40...70 °C
Traitement De Protection	TH
Certifications Du Produit	UL CCC CSA
Normes	CEI 60204-1 EN 60947-5-1 CENELEC EN 50041 UL 508 CSA C22.2 No 14 EN 60204-1 CEI 60947-5-1

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------