

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Harmony XB5 - tête bouton manette lumineux - flush - 3 pos rap GC - orange

ZB5FK1753

⚠ Arrêt de fabrication consulter si stock

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2023

⚠ Fin de service imminente: 31 déc. 2050

**Message important: Un changement d'aspect peut être noté sur le produit mais n'affecte pas son utilisation en termes de fonction et de sécurité. Cela le rend compatible avec nos blocs LED universels.**

**Statut commercial: Arrêt de fabrication consulter si stock**

### Principales

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Accessoires Associés    | LED universelle      |
| Matériau De La Collette | Plastique gris foncé |
| Type De Tête            | Collette affleurante |

### Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type D'Emballage 1             | PCE     |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1       |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 3,3 cm  |
| Largeur De L'Emballage 1       | 4,32 cm |
| Longueur De L'Emballage 1      | 5,33 cm |
| Poids De L'Emballage 1         | 0,03 kg |

### Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Développement durable



Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence   RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

Sans Svhc Reach
- ✓

Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

Sans Mercure
- ✓

Information Sur Les Exemptions  
Rohs


Oui

Certifications et normes

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation Reach       | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                       |
| Directive Rohs Ue      | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Régulation Rohs Chine  | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>                                                          |
| Profil Environnemental | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                       |
| Profil De Circularité  | <a href="#">Informations de fin de vie</a>                                                              |

Encombrements

Dimensions




e : Épaisseur du dispositif de serrage : 1 à 6 mm / 0,04 à 0,24 po.

Montage et périmètre de sécurité

Découpe pour boutons-poussoirs, commutateurs et voyants (trous réalisés, prêt à installer)

Raccordement par borniers à vis ou par connecteurs enfichables




- (1) Diamètre sur support ou panneau réalisé
- (2) Ø 30,75 mm recommandé (Ø 30,5<sub>0</sub><sup>+ 0,5</sup> / Ø 1,21 po. recommandé (Ø 1,20 po.<sub>0</sub><sup>+0,0196</sup>)

| Connexions                                | a (mm) | a (po.) | b (mm) | b (po.) |
|-------------------------------------------|--------|---------|--------|---------|
| Par bornes à vis ou connecteur enfichable | 40     | 1,57    | 40     | 1,57    |
| Par connecteurs Faston                    | 45     | 1,77    | 40     | 1,57    |

Description technique


Composition électrique correspondant au code M3

---




Composition électrique correspondant au code M4

---




Composition électrique correspondant aux codes M6 et P2

---



Composition électrique correspondant aux codes M5, M10, MF1, MR1 et MF2





Légende

---

Contact simple



Contact double



Bloc lumineux



Emplacement possible



Séquence des contacts composant le corps des boutons tournants à 2 positions

Position 315°



|          |             |       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|----------|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Poussoir | Position    | Haute |  |  |  |
|          |             | Basse |  |                                                                                   |  |
|          | Emplacement |       | Gauche                                                                            |                                                                                   | Droite                                                                            |
|          | Etat        |       | 0                                                                                 |                                                                                   | 0                                                                                 |
|          |             |       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Contacts | N/O         |       | ouvert                                                                            |                                                                                   | ouvert                                                                            |
|          | N/C         |       | fermé                                                                             |                                                                                   | fermé                                                                             |

Position 45°



|          |             |       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|----------|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Poussoir | Position    | Haute |                                                                                     |  |                                                                                     |
|          |             | Basse |  |                                                                                     |  |
|          | Emplacement |       | Gauche                                                                              |                                                                                     | Droite                                                                              |
|          | Etat        |       | 1                                                                                   |                                                                                     | 1                                                                                   |
|          |             |       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Contacts | N/O         |       | fermé                                                                               |                                                                                     | fermé                                                                               |
|          | N/C         |       | ouvert                                                                              |                                                                                     | ouvert                                                                              |